



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

FA-1919 回転ハンドル

密閉用ハンドル HANDLES FOR AIRTIGHTNESS



FA-1919
ステンレス製

特 徴 Feature

- 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
- 左右兼用型
- Handle turning force can be adjusted with the adjusting screw.
- For both left-hand and right-hand use.

仕 様 ●材 質：本体／冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
ワッシャー／ポリアセタール樹脂 (POM)

- 表面仕上：鏡面バフ研磨
- 付 属 品：受座

用 途 ●コンテナ・密閉用の筐体

納 期 ●標準在庫品
⚠️ ●内部から解錠はできません。ウォークインタイプはFA-1919-Wをご使用ください。

Speci- ●Material: Main body: Cold rolled stainless
fications steel plate (SUS304)
Washer: Polyacetal (POM)

- Finish: Mirror surface buffing
- Accessories: Catch

Specific use ●Containers and airtight cases



⚠️ ●Cannot be unlocked from inside. Select the FA-1919-W for the walk-in type.



FA-1919-1



FA-1919-4



商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	(L1)	(L2)	L3	L4	(L5)	W1	W2	(W3)	(H1)	(H2)	t1	t2	P1	P2	(P3)	P4	M	調整範囲 Adjusting range	(L5)位置上の 参考使用荷重F N Load F at (L5) position (reference)	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
																								数量 Quantity	単価 Price
FA-1919-1	2D/3D	260	190	60	30	60	60	80	25	60	36	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	784	765	60163	¥5,700	5個~	¥5,472
FA-1919-2	2D/3D	230	160	60	30	60	60	80	22	54	33	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	686	585	60164	¥4,900	5個~	¥4,704
FA-1919-3	2D/3D	185	130	49	25	45	49	70	19	46	28	6	2.5	32	50	29	8	M4	22~29	588	360	60165	¥4,200	5個~	¥4,032
FA-1919-4	2D/3D	150	100	49	25	40	49	70	16	40	26	6	2.5	32	50	24	8	M4	22~29	343	290	60166	¥4,000	5個~	¥3,840

※参考使用荷重Fは静荷重負荷による変形発生時の1/2とする。 ※Load F is 1/2 when deformation by static load occurs.
●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。