

**Sefram**  
Sefram

Visitez notre  
site Web

<http://www.sefram.fr>

BK 1785B-1786B  
1787B-1788

## Alimentations stabilisées de laboratoire programmables

### Spécifications

|                              | BK 1785B                                    | BK 1786B | BK 1787B | BK 1788    |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|------------|
| Tension de sortie            | 0 à 18V                                     | 0 à 32V  | 0 à 72V  | 0 à 32V    |
| Courant de sortie            | 0 à 5A                                      | 0 à 3A   | 0 à 1,5A | 0 à 6A     |
| <b>Régulation en tension</b> |                                             |          |          |            |
| - variations secteur         | <0,1% + 3mV                                 |          |          |            |
| - variations de charge       | <0,01% +3mV                                 |          |          | <0,02%+5mV |
| - ondulation et bruit        | 2mVeff. Typique                             |          |          |            |
| <b>Régulation en courant</b> |                                             |          |          |            |
| - variations secteur         | <0,1% + 2mA                                 |          |          |            |
| - variations de charge       | <0,1% + 2mA                                 |          |          |            |
| - ondulation et bruit        | 5mAeff. Typique                             |          |          |            |
| Coefficient de température   | <0,02% + 5mV(tension), <0,1% + 5mA(courant) |          |          |            |
| température d'utilisation    | 0°C à 40°C (HR<75%)                         |          |          |            |
| température de stockage      | -20°C à 70°C (HR<85%)                       |          |          |            |
| Sécurité CEI 1010 (secteur)  | catégorie II                                |          |          |            |
| Dimensions                   | 106 x 383 x 256 mm                          |          |          |            |
| Masse                        | 5.6kg                                       | 6.7kg    |          |            |

Livré avec : logiciel de pilotage

### Caractéristiques

- 16 modes opératoires pré-programmés
- affichage courant, tension avec résolution de 10mV et 10mA
- contrôle des sorties par bouton on/off
- entièrement programmable par RS232



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK1785B F00



32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne

0,15€ TTC/mn



**0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)

### Partenaire Distributeur