

ホールプラグ

HOLE PLUGS




CP-30-HP-16-Ivory
アイボリー




CP-30-HP-1-Black
ブラック



CP-30-HP-7-Black
ブラック



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



CP-30-HP
プラスチック製

特徴 Feature

● UL規格適合素材を使用

- 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
- 取付けは指で押すだけ
- 不要な穴を簡単にふさげます。

● Materials used are compliant with UL standards.

- One size is for various panel thickness of 0.8/1.6/2.3/3.2mm.
- Only one-touch push for installation.
- Unnecessary hole is fully sealed.

仕様

- 材質: ポリアミド66 (PA66) (UL94-V-2)
- 標準色: ブラック・アイボリー(5Y^{7/1})ホワイト(N9.3)

納期

- 標準在庫品
- クリーム (2.5Y^{7/1}, 相当) もあります。
- 特注色はお問合せください。

備考

- Specifications
- Material: Polyamide 66 (PA66) (UL94-V-2)
 - Standard color: Black·Ivory (5Y^{7/1}) White (N9.3)

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	H	φD ₁	φD ₂	φD ₃	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code			数量 Quantity	単価 Price	
									ブラック Black	アイボリー Ivory	ホワイト White			
CP-30-HP-0	●	2D/3D	2D/3D	3D	5.9	6.4	4.6	4.8	1.6	0.05	23952	23953	24610	¥12 100個~ ¥11.50
CP-30-HP-1	●	2D/3D	3D	3D	8.0	8.0	6.1	6.4	0.8	0.18	21682	23919	24611	¥12 100個~ ¥11.50
CP-30-HP-2	●	2D/3D	3D	3D	9.5	7.7	8.0		1.6	0.23	21683	23920	24612	¥12 100個~ ¥11.50
CP-30-HP-3	●	2D/3D	3D	3D	12.0	9.3	9.5			0.43	21684	23921	24613	¥12 100個~ ¥11.50
CP-30-HP-4	●	2D/3D	3D	3D	13.5	10.8	11.0			0.50	21685	23922	24614	¥13 100個~ ¥12.50
CP-30-HP-5	●	2D/3D	3D	3D	14.6	12.5	12.7			0.65	21686	23923	24615	¥13 100個~ ¥12.50
CP-30-HP-6	●	2D/3D	3D	3D	16.7	14.1	14.3			0.78	21687	23924	24616	¥15 100個~ ¥14.40
CP-30-HP-7	●	2D/3D	3D	3D	18.2	15.7	15.9			0.85	21688	23925	24617	¥15 100個~ ¥14.40
CP-30-HP-8	●	2D/3D	3D	3D	20.0	17.3	17.5			1.05	21689	23926	24618	¥18 100個~ ¥17.30
CP-30-HP-9	●	2D/3D	3D	3D	23.2	18.8	19.0			1.23	21690	23927	24619	¥18 100個~ ¥17.30
CP-30-HP-10	●	2D/3D	3D	3D	22.6	20.4	20.6		0.8	1.50	21691	23928	24620	¥20 100個~ ¥19.20
CP-30-HP-11	●	2D/3D	3D	3D	25.8	22.0	22.2		1.6	1.96	21692	23929	24621	¥20 100個~ ¥19.20
CP-30-HP-12	●	2D/3D	3D	3D	30.5	25.3	25.5		2.3	2.53	21693	23930	24622	¥22 100個~ ¥21.10
CP-30-HP-13	●	2D/3D	3D	3D	31.0	27.8	28.0		3.2	2.56	21694	23931	24623	¥25 100個~ ¥24
CP-30-HP-14	●	2D/3D	3D	3D	33.3	29.9	30.1			2.57	21695	23932	24624	¥29 100個~ ¥27.80
CP-30-HP-15	●	2D/3D	3D	3D	34.9	31.8	32.0			3.30	21696	23933	24625	¥29 100個~ ¥27.80
CP-30-HP-16	●	2D/3D	3D	3D	38.0	34.8	35.0			3.83	21697	23934	24626	¥35 100個~ ¥34
CP-30-HP-17	●	2D/3D	3D	3D	42.7	37.8	38.0			4.39	21698	23935	24627	¥35 100個~ ¥34
CP-30-HP-18	●	2D/3D	3D	3D	48.4	44.7	45.0			5.29	21699	23936	24628	¥46 100個~ ¥44
CP-30-HP-19	●	2D/3D	3D	3D	55.0	50.8	51.0			6.36	21700	23937	24629	¥46 100個~ ¥44

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ラッチ
スナップ
錠前
装着
周辺
機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

パイプ
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策