



Beispiel

Bestellzeichen: PC 080810
Artikelnummer: 7032570
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074058331
E-Nummer:
Finland: 3435346
Dänemark: 8212003127
Schweden: 2536143
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		82	80	95	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		3.2	3.1	3.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
		Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					Zertifikate:
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Fimko
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			UL Canada
					Gost R
Zubehör:					
TM 0808		Montageplatte			
TRM 0808		Tragschiene TS 15			
TF 28037		Befestigungslasche			
TH A		Plastik-Scharniere, grau			

EURONORD PC/ABS 82x80x55-95

