

Subminiatursteckverbinder Serie 710

Subminiature connectors series 710

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure



Flanschstecker
Male socket



Flanschdose
Female socket



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09-0973-00-02
3	09-0977-00-03
4	09-0981-00-04
5	09-0997-00-05
7	09-9477-00-07
8	09-9481-00-08

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
2	09-0974-00-02
3	09-0978-00-03
4	09-0982-00-04
5	09-0998-00-05
7	09-9478-00-07
8	09-9482-00-08

Technische Daten
Specifications


Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett/bayonet						Connector locking system
Anschlussart	löten/solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)				max.0,14 mm ² (max. AWG 26)		Wire gauge
Kabeldurchlass	–						Cable outlet
Schutzart	IP40						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/>5100 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	I						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ						Contact resistance
Material Kontakt	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)						Material of contact body
Material Gehäuse	PA (UL 94 HB)						Material of housing

Subminiatursteckverbinder Serie 710


Subminiature connectors series 710

Einzelteildarstellung
Component part drawing

Kabelstecker
Male cable connectors



Kabeldose
Female cable connectors



Subminiatursteckverbinder Serie 710

Subminiature connectors series 710


Zubehör Accessories

Abbildung
Figure

Montageschlüssel
Mounting spanner



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

01-5059-001

Subminiatursteckverbinder Serie 710



Subminiature connectors series 710

Polbilder
Contact arrangements



Stifteinsatz (Steckseite)
Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)
Female insert (mating side)



2 pol
2 contacts





3 pol
3 contacts





4 pol
4 contacts





5 pol
5 contacts



7 pol
7 contacts



8 pol
8 contacts



Montageausschnitt
Panel cut out

