

防水カラーロックハンドル
WATERPROOF COLOR LOCK HANDLESA-1310
ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
- 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
- 左右兼用型
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Unlocking with the handle other than the special handle is difficult because of the pin built-in tumbler system.
- Waterproof (using O-ring and packing)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

●材質: 本体/ステンレス鋼(304)

●表面仕上: 本体/切削加工

●付属品: 大ナット・ビスセット

●屋外キュービクル・配分電盤

●標準在庫品

●A-1310-2と取付けに互換性のあるA-1310-2Bも製作致します。

●SUS316も製作致します。お問合せください。

●解錠時ハンドルは抜けません。錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。

●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

仕様

●Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)

●Finish: Main body: Cutting

●Accessories: Large nut and screws

Specific use

●The handle cannot be removed when the lock is disengaged. Applying inordinate stress to lock causes damage.

●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

仕様

●Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)

●Finish: Main body: Cutting

●Accessories: Large nut and screws

Specific use

●The handle cannot be removed when the lock is disengaged. Applying inordinate stress to lock causes damage.

●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



A-1310-2




A-1310-4




A-310-4H A-1310-4H


A-310-1H・2H




[本体] Main body




[ハンドル] Handle



A-310-1H～3H



A-310-4H

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

A-1310-1～3 A-1310-4

A-310用ゴムキャップ
Rubber cap

A-310-RC

EPDM製で耐食性・耐候性に優れていますので屋外使用に適しています。
A-310-RC-3～5も製作致します。
お問合せください。

Made from EPDM with excellent corrosion and weather resistance, so this is ideal for outdoor use.

商品番号 Product No.	コード Code	単価 Price
A-310-RC-1	04229	¥700
A-310-RC-2	04230	¥600

商品番号 Product No.	コード Code	単価 Price
A-310-RC-1	04229	¥700
A-310-RC-2	04230	¥600

商品番号 Product No.	(W ₁)	□W ₂	(H ₁)	H ₂	H ₃	H ₄	t ₂	P	ΦD	Φd	R	(M)	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Price	
A-1310-1	●	2D/3D	60	10	48.5	19	26	5	1.5	38.5	62	40.5	4.5	M36	1.6～8	590	01083	¥9,500	5個～	¥9,120
A-1310-2	●	2D/3D	46	8	49	20	26.5	4	1.5	30	50	32.5	4.5	M30	1.6～8	390	01084	¥8,500	5個～	¥8,160
A-1310-3	●	2D/3D	32	8	38.5	14.5	14.5	4	1	24	34	24.5	2.5	M24	1.6～3	134	01198	¥7,000	5個～	¥6,720
A-1310-4	●	2D/3D	32	8	34	13	13	2	1	30	30	24.5	2.5	M22	1.0～3	100	01085	¥5,500	5個～	¥5,280

※大量のご注文は更にお安くなります。

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

[本体] Main body

押ボタン

取手

つまみ

止め金ロッド棒

ジョイントリンク

ワイヤ

TAKIGEN

総合 24