





NUMBER C-917780

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC



取付基板寸法 FIG. 1




表1

TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI : UL LEVEL2, 250~399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

注 記:



1. 製品規格: 108-5459
2. 適用基板厚: 1.6t
3. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917686
リセコンタクト: 917683
917684

4. キンク位置を示す
適用基板寸法: FIG. 1 参照
5. 適用基板穴径
パンチ加工穴: $0.9^{+0.1}_{-0}$
ドリル加工穴: $1.1^{+0.05}_{-0}$

表3 参照

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA(PRC)
±AMP 又は ± OR AMP	韓国 KOREA



WITHOUT 無し	WITH 有り	BLACK 黒色	2	2-917780-9
WITHOUT 無し	WITH 有り	RED 赤色	2	2-917780-2
WITHOUT 無し	WITH 有り	NATURAL 自然色	2	2-917780-1
WITH 有り	WITH 有り	BLACK 黒色	2	917780-9
WITH 有り	WITH 有り	RED 赤色	2	917780-2
WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	2	917780-1
BOSS ボス	KINK FORM キンク加工	COLLOR 色別	Pos. 極数	PART NO. 型番

NOTES:

1. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
2. APPLICABLE P.C.B THK. ; 1.6t
3. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING ; 917686
REC. CONTACT ; 917683
917684

4. SEE THE KINKING POSITION
5. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
6. APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: $0.9^{+0.1}_{-0}$
DRILLED HOLE: $1.1^{+0.05}_{-0}$
SEE TABLE 3

H 変更(REVISED) FJDO-0094-03	N.Y.	M.S.	11APR 03
G 変更(REVISED) FJ00-1605-97	T.H.		19 MAY '95
F 変更(REVISED) FJ00-1534-97	T.H.	Y.K.	8 MAY '95
E 変更(REVISED) FJ00-1151-97	T.H.	Y.K.	16 MAY '95
D 変更(REVISED) FJ00-0460-97	N.N.	Y.K.	27 MAY '95
C 変更(REVISED) FJ00-5238-96	N.N.	Y.K.	17 MAY '95
B 変更(REVISED) FJ00-4221-96	A.O.	Y.K.	16 MAY '95
A 変更(REVISED) FJ00-3073-95	A.O.	Y.K.	27 MAY '95
O 作成(RELEASED)	Y.N.	Y.K.	12 MAY '95
LTR 変更 (REVISION RECORD)	OR	CHK	DATE

適合電線範囲 (WIRE RANGE)	線径外径 (INSULATION DIA.)	名義 (NAME)
--- mm ² (AWG ---)	--- mm ϕ	2.5mm シグナルダブルロック 2極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ)
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 2P POST HEADER ASS'Y
SEE TABLE 1	SEE TABLE 1	
表1参照	表1参照	
DR. Y. NOGUCHI	DE. Y. NOGUCHI	
CHK. Y. KASHIWA	APP. Y. KASHIWA	

公差 (GENERAL TOLERANCE)	LOC	番号 (No.)
10mm $\pm$ 0.2 10mm $\pm$ 0.25 30mm $\pm$ 0.3 角度 $\pm$ 3°	A3 J	C-917780
尺 (SCALE)	REV.	SHEET
3-1	H	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING)

参考図面

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV. 3/93