



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 150/100 HT
Artikelnummer: 6081915
Beschreibung: Gehäuse ABS • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074023193
E-Nummer: 3420635
Finland:
Dänemark: 8212023589
Italien: 7362100
Schweden: 2535857
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	180	130	100
inch:	7.1	5.1	3.9

Materials:

Material: all empty
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: Rauchgrau
Polyamid

Deckelschraubenmaterial:

Deckelschraubenfarbe: Schwarz

Dichtungsmaterial: TPE

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 80 °C

Dauergebrauch: -40 ... 60 °C

Kurzzeit: -40 ... 175 °F

Dauergebrauch: -40 ... 140 °F

Zubehör:

MIV 150 Montageplatte
MIN 10 Tragschiene TS 15
MIN 15 Tragschiene TS 15
MIV 10 Tragschiene TS 35
MIV 15 Tragschiene TS 35
FP A 150/180 Frontplatte
HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP
A 150-200)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zertifikate:

Fimko
Europe EN 62208: 2003
Gost R

