


Artikelbezeichnung <i>Article description</i>			Art.-Nr <i>Art.No.</i>	EAN-Code <i>EAN code</i>	BE <i>PUC</i>
	Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker (Klappstecker), IP 20 einteiliges Gehäuse, bruchfest, zentrale Einführung, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²	weiß <i>white</i> arktis-weiß <i>arctic-white</i> schwarz <i>black</i> braun <i>brown</i> gold <i>gold</i>	1702.0100.9	4008220029074	50
	Produkt für die Industrie <i>Product for industry</i>		1702.0200.0	4008224293273	50
			1702.0500.3	4008220029234	50
			1702.0600.4	4008221312434	50
			1702.0700.5	4008222589392	50
	Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker (zentrale Einführung), IP 20, 2 Schutzkontaktsysteme, Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²	arktis-weiß <i>arctic-white</i> schwarz <i>black</i> braun <i>brown</i> gold <i>gold</i>	1757.0200.0	4008224238540	50
	<i>Plastic grounding-type plug with 2 earth contacts to CEE standard 7/VII, with central lead-in, IP 20 For cable sections up to 3 x 1.5 mm²</i>		1757.0500.3	4008223577497	50
			1757.0600.4	4008223577237	50
			1757.0700.5	4008223577640	50
	Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker (seitliche Einführung), IP 20, 2 Schutzkontaktsysteme, Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²	arktis-weiß <i>arctic-white</i> schwarz <i>black</i> braun <i>brown</i>	1785.0200.7	4008224238564	50
	<i>Plastic grounding-type plug With 2 earth contacts to CEE standard 7/VII, with side lead-in, IP 20 For cable sections up to 3 x 1.5 mm²</i>		1785.0500.0	4008224176538	50
			1785.0600.1	4008224023269	50
	Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker mit Wippenschalter , IP 20 2polig, abschaltbar, seitliche Einführung, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²	weiß <i>white</i> arktis-weiß <i>arctic-white</i> schwarz <i>black</i>	1704.0100.5	4008220029647	20
	<i>Plastic grounding-type plug With rocker switch 2-pole, 10 A, 250 V, switchable side lead-in, IP 20 For cable sections up to 3 x 1.5 mm²</i>		1704.0200.6	4008224238595	20
			1704.0500.9	4008224244527	20
	Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker (zentrale Einführung), IP 20 kleines Modell, bruchfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²	grau <i>grey</i> schwarz <i>black</i>	1778.0400.7	4008222363237	20
	<i>Plastic grounding-type plug Small model unbreakable, central lead-in, IP 20 for cable sections up to 3 x 1.5 mm²</i>		1767.1600.2	4008221849862	20
	Schutzkontakt-Stecker (zentrale Einführung), IP 44, 2 Schutzkontaktsysteme, gemäß Norm CEE 7/VII und Knickschutz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²	grau <i>grey</i> schwarz <i>black</i>	1797.0400.6	4008224158367	20
	<i>Grounding-type plug With 2 earth contacts, rubber to CEE standard 7/VII, with anti-kinking sleeve and central lead-in, polyamid IP 44 For cable sections up to 3 x 1.5 mm²</i>		1797.1600.5	4008224158381	20
	Schutzkontakt-Stecker (zentrale Einführung), IP 44, 2 Schutzkontaktsysteme, gemäß Norm CEE 7/VII und Knickschutz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²	arktis-weiß <i>arctic-white</i> grau <i>grey</i> schwarz <i>black</i>	1730.0200.7	4008224238656	10
	<i>Grounding-type plug With 2 earth contacts, to CEE standard 7/VII, with anti-kinking sleeve and central lead-in, IP 44 For cable sections up to 3 x 1.5 mm²</i>		1730.0400.9	4008224158336	10
			1730.1600.8	4008223526099	10
	Schutzkontakt-Vollgummistecker IP 44 schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutz, Kappe und Sockel aus Gummi, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²	schwarz <i>black</i>	1795.1600.9	4008224158343	10
	<i>Grounding-type rubber plug, heavy duty Large model with anti-kinking sleeve DIN 49441 Cap and base: rubber Unbreakable, impact resistant IP 44 For cable sections up to 3 x 2.5 mm²</i>				
	Schutzkontakt-Vollgummistecker IP 44 mit 2 Schutzkontakt-Systemen gemäß CEE-Norm 7/VII, schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutz, Kappe und Sockel aus Gummi, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²	schwarz <i>black</i>	1790.1600.4	4008224452830	10
	<i>Grounding-type rubber plug, heavy duty With 2 earth contacts to CEE standards 7/VII. Large model with anti-kinking sleeve unbreakable, impact resistant IP 44 For cable sections up to 3 x 2.5 mm²</i>				
	Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker IP 44 schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutz, Kappe und Sockel aus Gummi, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²	schwarz <i>black</i>	1782.1600.9	4008224452816	10
	<i>Grounding-type rubber plug, heavy duty With 2 earth contacts to CEE standards 7/VII. Large model with anti-kinking sleeve unbreakable, impact resistant IP 44 for cable sections up to 3 x 2.5 mm²</i>				