



Beispiel

Bestellzeichen: PC 150/85 XHG
Artikelnummer: 6013333
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: extra hohes Unterteil

EAN Code: 6418074061201
E-Nummer:
Finland: 3435602
Dänemark: 8212027967
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	180	130	85
inch:	7.1	5.1	3.3

Materials:

Material: all empty
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
Polyamid

Deckelschraubenmaterial:

Deckelschraubenfarbe: Grau

Dichtungsmaterial: PUR

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 120 °C
Dauergebrauch: -40 ... 80 °C
Kurzzeit: -40 ... 250 °F
Dauergebrauch: -40 ... 175 °F

Zubehör:

MIV 150 Montageplatte
MIN 10 Tragschiene TS 15
MIN 15 Tragschiene TS 15
MIV 10 Tragschiene TS 35
MIV 15 Tragschiene TS 35
FP A 150/180 Frontplatte
HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zertifikate:

Gost R

