


Y Kontaktanordnung
contact arrangement






64 Kontakte
64 contacts


■ = Kontaktposition belegt
= position with contact

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact


X Montageausschnitt
panel cut out



A-A
2:1



Flachleitung AWG 28/7
Raster 1,27mm
(gehört nicht zum Lieferumfang)
flat cable AWG 28/7
pitch 1,27mm
(is not in scope of delivery)



Ader 1 des Flachkabels auf Kontakt 1b
lead number 1 of flat cable on contact 1b

09 02 264 7828	3	Au über/over Ni
09 02 264 6828	2	Au über/over Ni
-	-	-
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc.to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1	Typ B Federleiste mit Schneidklemmen , 64 pol. <i>type B female connector with insulation displacement , 64 pol.</i>		
			Detail.	25.02.08	LehT				
			Insp.	25.02.08	mte				
			Stand.						
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP					TB 09 02 264 x828	Blatt/ page
34977			Mod.	Dat.	Name	Sub.			