

FUSIBILE TIPO
FUSE LINK

5 x 20 mm

MONTAGGIO
MOUNTING

CS
PCB




Corrente nominale Rated Current	A
Tensione nominale Rated Voltage	VAC
Potenza dissipabile Rated Power Acceptance	W

Corpo isolante Housing	—
Temperatura ambiente ammissibile Admissible ambient air temperature	°C
Protezione contro le scosse elettriche Shocksafe category	PC
Grado di protezione Degree of protection	IP
Resistenza di contatto Contact Resistance	mΩ

 EN 60127-6	Corrente Nominale Rated Current	A
	Tensione nominale Rated Voltage	VAC
	Potenza dissipabile Rated Power Acceptance	W
 UL 512 + C22.2 no. 39	Corrente Nominale Rated Current	A
	Tensione nominale Rated Voltage	VAC
	Potenza dissipabile Rated Power Acceptance	W

Colore standard Standard colour	—
Altri colori Other colours	—
Accessori Accessories	Pag
Altri dati Other information	Pag



6,3
250
1,6

PBT - UL 94 V0
-30 °C to 85 °C
PC1
IP00
< 5

6,3
250
1,6
10
250
—

bianco - white
A richiesta - On demand
sezione B/A1- section B/A1

