

リーフヒンジ
LEAF HINGES**B-1849N**
ステンレス製

特 徴 Feature

- ステンレスで耐食性に優れています。
- カール部は溶接してあります。
- 左右兼用型。ピンの差込み方向で勝手を組替えます。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The curled sections are welded.
- This leaf hinge may be installed for either right or left, which is determined by the direction in which the pin is inserted.

仕 様 ● 材 質 : ステンレス鋼板(SUS304)

● 表面仕上 : パフ研磨

● 軸 径 : $\phi 10$

用 途 ● 特装車・コンテナ・大型扉

納 期 ● 標準在庫品

備 考 ● B-1849N-1は受け座にトラスねじを使用すると270°回転します。


Speci- ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
fications ● Finish: Buffing● Axle diameter: $\phi 10$ Specific- ● Specially equipped vehicles, containers,
use large doors.

B-1849N-1




B-1849N-3


[B-1849N-1]



[B-1849N-2]



[B-1849N-3]



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	蝶番 1 枚当りの 弾性限度 (N・m)	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 数量 Quantity 単価 Price	Bulk Price
B-1849N-1	●	2D/3D	560	1,570	13159	¥9,000	6個～	¥8,640
B-1849N-2	●	2D/3D	420	1,350	13160	¥8,000	8個～	¥7,680
B-1849N-3	●	2D/3D	180	840	13161	¥3,500	10個～	¥3,360

● : RoHS指令対応品

▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

HINGES FOR SPECIALLY-EQUIPPED VEHICLES

特装車
蝶番フリーザー
ヒンジ特殊
蝶番トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)