

Linsenleuchte SML /SMK / SMP 1089 IP67 Lens Lamp SML / SMK / SMP 1089 IP67

Spezifikation

Metall Gehäuse Einbau-Ø8 mm für Schraubbefestigung im glanzverchromten Metallgehäuse für Spritzwassergeschützten Einbau. Die Linsen, Kuppen und Platten sind aus Glas und gegen den Reflektor durch einen O-Ring abgedichtet. Das benötigte Befestigungsmaterial mit Außendichtring ist montiert.

Material

Gehäuse: CuZn verchromt
Stopfen: POM
Mutter: CuZn vernickelt
U-Ring: Fe vernickelt
O-Ring: NBR 70

Einbau-Öffnung

Ø8+0,2 mm

Specification


Metal housing, mounting-Ø8 mm, with polished chromium plated metal housing for screw fastening and splash-proof mounting. The glass lenses, glass dome and glass cover are sealed by means of an O-ring to the reflector. The required mounting material with seal ring is mounted.

Material

Housing: CuZn chromium plated
plug: POM
nut: CuZn nickel-plated
washer: Fe nickel-plated
o-ring: NBR 70

Mounting-hole

Ø8+0.2 mm




Mit optischer Glasslinse / With Optical Glass Lens

Typ / type

Artikel Nr.: / part number

Für alle Farben / For all colours

SML1089



Mit Glasskuppe / With Glass Dome

Typ / type

Artikel Nr.: / part number

Für alle Farben / For all colours

SMK1089

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Specifications are subject to change without notice.


© 31.08.2006 Signal-Construct GmbH, Germany

Signal Construct GmbH

Brückenäckerweg 4
P.O. Box 1366
e-mail: info@signal-construct.de

D-75223 Niefern-Öschelbronn
D-75220 Niefern-Öschelbronn
Web: www.signal-construct.de

Phone: (+49) (0) 7233 / 9531-0
Fax: (+49) (0) 7233 / 9531-29



Mit Glasplatte / With Glass Cover
Typ / type

Artikel Nr.: / part number

Für alle Farben / For all colours

SMP1089