


E-Box EB


Handbuch 33, Seite 37



1 Bei EB 1557.500/
EB 1578.500/EB 1579.500
zwei Schließungen


2 Bei EB 1551.500
und EB 1553.500

3 Nur bei EB 1579.500




4 Ansicht A

Montageplatte



5 Bei 125 mm breiten
Montageplatten
nur Befestigung in der Mitte

Ansicht A
für
Wandbefestigung



6 Prägung 2 mm vertieft

B1 = Gesamtbreite
B2 = Türbreite
B3 = Lichte Breite
H1 = Gesamthöhe
H2 = Türhöhe
H3 = Lichte Höhe
T1 = Gesamttiefe
T2 = Lichte Einbautiefe
F1 = Montageplattenbreite
F2 = Außenkante bis Mitte
Befestigungsbohrungen
G1 = Montageplattenhöhe

Best.-Nr. EB	Breitenmaße mm			Höhenmaße mm			Tiefenmaße mm		Montageplatten- Abmessungen mm		
	B1	B2	B3	H1	H2	H3	T1	T2	F1	F2	G1
1551.500	150	148	132	150	148	132	80	65	125	62,5	135
1545.500	150	148	132	300	298	282	80	65	125	62,5	285
1546.500	200	198	182	200	198	182	80	65	175	50	185
1552.500	200	198	182	300	298	282	80	65	175	50	285
1547.500	200	198	182	400	398	382	80	65	175	50	385
1553.500	150	148	132	150	148	132	120	105	125	62,5	135
1548.500	150	148	132	300	298	282	120	105	125	62,5	285
1549.500	200	198	182	200	198	182	120	105	175	50	185
1554.500	200	198	182	300	298	282	120	105	175	50	285
1550.500	200	198	182	400	398	382	120	105	175	50	385
1555.500	300	298	282	300	298	282	120	105	275	50	285
1556.500	300	298	282	400	398	382	120	105	275	50	385
1557.500	200	198	182	500	498	482	120	105	175	50	485
1577.500	300	298	282	400	398	382	155	140	275	50	385
1578.500	300	298	282	600	598	582	155	140	275	50	585
1579.500	300	298	282	800	798	782	155	140	275	50	785