

長蝶番

CONTINUOUS HINGES

**B-1007**
ステンレス製**B-7**
鉄製

特 徴 Feature

- 用途に応じた材質が選べます。
- 必要な長さに切断して使用できます。
- Material can be selected according to the purpose.
- Can be cut to sizes as required.

〔B-1007〕

- 仕 様 ●材 質：ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上：鏡面/バフ研磨
光沢仕上(B-1007-1~8, 51~54)

〔B-7〕

- 仕 様 ●材 質：冷間圧延鋼板(SPCC) (軸はステンレス製)
●表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用 途 ●配分電盤・制御盤・工作機械・車両
納 期 ●標準在庫品
備 考 ●表以外の寸法も製作致します。



- 120mm以下はB-1027・B-27(700ページ)をご参照ください。
- 黄銅・SUS316などの材質も製作致します。
- 必要に応じて軸にカシメ等の抜け止め加工をしてご使用ください。
- 両端に抜け止め加工を行う場合は、必ず同じ羽根で行ってください。異なる羽根で行うと作動不良の原因となります。

〔B-1007〕

- Specifi- ●Material: Stainless steel (SUS304)
cations ●Finish: Mirror buffing
Bright finish (B-1007-1~8, 51~54)

〔B-7〕

- Specifi- ●Material: Cold rolled steel (SPCC)
cations (Axle: Stainless steel)
●Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Specific- ●Switchboards, electric distributors, control
use panels, construction machinery vehicles
Remarks ●See page 700 about less than 120mm.



- Brass or SUS316-made are available.
- Use swaging, etc. for the shaft as required to prevent it from slipping out.
- When fixing stops on both ends, always fix on the same wing. Fixing on different wings may cause faulty operation.

**B**

長蝶番

平蝶番



裏蝶番

抜差し
蝶番段付
蝶番クリーン
ヒンジ特装車
蝶番フリーザー
ヒンジ特殊
蝶番トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)

B-7-7

使用例
Example of application

B-7 (SPCC) の軸部はステンレス製です。
※The shaft of B-7 (SPCC) is made of stainless steel.

商品番号 Product No.		RoHS		CAD		L1	L2	W	t		φD		製品質量(g) Mass		コード Code		単 価 Price		量販価格 Bulk Price			
ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステン レス Stainless	鉄 Iron	ステン レス Stainless	鉄 Iron				ステン レス Stainless	鉄 Iron	ステン レス Stainless	鉄 Iron	ステン レス Stainless	鉄 Iron	ステン レス Stainless	鉄 Iron	ステン レス Stainless	鉄 Iron	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
B-1007-1	B-7-1	●	●	2D/3D	3D	1000	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	580	600	10580	10033	¥2,100	¥970	10個～	¥2,016	15個～	¥932
B-1007-2	B-7-2	●	●	2D/3D	3D	900	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	500	530	10581	10034	¥2,050	¥870	10個～	¥1,968	15個～	¥836
B-1007-3	B-7-3	●	●	2D/3D	3D	850	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	470	500	10582	10035	¥1,850	¥790	10個～	¥1,776	15個～	¥759
B-1007-4	B-7-4	●	●	2D/3D	3D	750	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	410	435	10583	10036	¥1,550	¥700	10個～	¥1,488	15個～	¥672
B-1007-5	B-7-5	●	●	2D/3D	3D	600	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	335	350	10584	10037	¥1,350	¥580	10個～	¥1,296	20個～	¥557
B-1007-6	B-7-6	●	●	2D/3D	3D	450	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	250	260	10585	10038	¥1,000	¥500	10個～	¥960	20個～	¥480
B-1007-7	B-7-7	●	●	2D/3D	3D	350	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	190	210	10586	10039	¥800	¥410	15個～	¥768	25個～	¥394
B-1007-8	B-7-8	●	●	2D/3D	3D	300	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	165	175	10587	10040	¥700	¥370	15個～	¥672	25個～	¥356
B-1007-11	B-7-11	●	●	2D/3D	3D	1800	20	50	1.5	1.6	3.5	3.5	1,355	1,440	10588	10041	¥4,300	¥2,400	5個～	¥4,130	5個～	¥2,304
B-1007-12	B-7-12	●	●	2D/3D	2D/3D	1000	20	50	1.5	1.6	3.5	3.5	740	790	10589	10042	¥2,400	¥1,350	5個～	¥2,304	10個～	¥1,296
B-1007-13		●	●	2D/3D		1000	50	50	2.0		5.0		1,160		10590		¥3,600		5個～	¥3,456		
B-1007-21	B-7-22	●	●	3D	3D	1800	12.5	38	0.8	1.0	2.6	2.4	545	700	10591	10044	¥2,100	¥1,600	10個～	¥2,016	10個～	¥1,536
B-1007-23	B-7-23	●	●	3D	3D	1800	20	38	1.5	1.6	3.5	3.5	1,085	1,180	10592	10045	¥3,850	¥2,200	5個～	¥3,700	10個～	¥2,112
B-1007-24	B-7-25	●	●	3D	3D	1000	12.5	38	0.8	1.0	2.6	2.4	300	655	10593	10046	¥1,200	¥870	10個～	¥1,152	15個～	¥836
B-1007-26	B-7-26	●	●	3D	3D	1000	20	38	1.5	1.6	3.5	3.5	615	380	10594	10047	¥2,150	¥1,300	10個～	¥2,064	10個～	¥1,248
B-1007-31	B-7-32	●	●	3D	3D	1800	12.5	32	0.8	1.0	2.6	2.4	500	600	10595	10048	¥2,000	¥1,600	10個～	¥1,920	10個～	¥1,536
B-1007-33	B-7-34	●	●	3D	3D	1000	12.5	32	0.8	1.0	2.6	2.4	260	330	10596	10049	¥1,100	¥800	10個～	¥1,056	15個～	¥768
B-1007-35	B-7-36	●	●	3D	3D	600	12.5	32	0.8	1.0	2.6	2.4	160	205	10597	10050	¥670	¥540	15個～	¥644	20個～	¥519
B-1007-37	B-7-38	●	●	3D	3D	300	12.5	32	0.8	1.0	2.6	2.4	80	100	10598	10051	¥400	¥360	25個～	¥384	25個～	¥346
B-1007-41	B-7-42	●	●	3D	3D	1800	12.5	25	0.8	1.0	2.6	2.4	400	500	10599	10052	¥1,900	¥1,550	10個～	¥1,824	10個～	¥1,488
B-1007-43	B-7-44	●	●	3D	3D	1000	12.5	25	0.8	1.0	2.6	2.4	220	280	10600	10053	¥1,000	¥750	10個～	¥960	15個～	¥720
B-1007-45	B-7-46	●	●	3D	3D	600	12.5	25	0.8	1.0	2.6	2.4	130	170	10601	10054	¥650	¥510	15個～	¥624	20個～	¥490
B-1007-47	B-7-48	●	●	3D	2D/3D	300	12.5	25	0.8	1.0	2.6	2.4	70	85	10602	10055	¥400	¥310	25個～	¥384	30個～	¥298
B-1007-51	B-7-51	●	●	2D/3D	3D	250	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	140	150	10603	10056	¥630	¥330	15個～	¥605	30個～	¥317
B-1007-52	B-7-52	●	●	2D/3D	2D/3D	200	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	110	120	10604	10057	¥560	¥310	20個～	¥538	30個～	¥298
B-1007-53	B-7-53	●	●	2D/3D	3D	150	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	80	90	10605	10058	¥500	¥280	20個～	¥480	30個～	¥269
B-1007-54	B-7-54	●	●	2D/3D	2D/3D	120	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	70	70	10606	10059	¥470	¥270	20個～	¥452	30個～	¥260

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。
□はステンレス製を表します。 □ for stainless-made.

※大量のご注文は更にお安くなります。