



Bestellzeichen: PC 21/18-3
Artikelnummer: 7525154
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

EAN Code: 6418074056733
E-Nummer:
Finland: 3438231
Dänemark: 8212016664
Schweden: 2537306
Norwegen: 2536926

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Äffnungen; FC
Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		235	185	119	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:		9.3	7.3	4.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Dichtungsmaterial:		EPDM und Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Temperatur Bereich:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 4X, 12, 13
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Zertifikate:
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Fimko
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
Zubehör:					UL Canada
MP 21/18		Montageplatte			Gost R
FP 21/18		Frontplatte			
FC PC 21/18		PC Frontrahmen			

