

# ワンタッチハンドルキャッチ

## ONE-TOUCH LOCK HANDLE CATCHES



FA-810-C-4M

FA-810-C-R  
封印リング(オプション)  
Seal ring (optional)使用例は181ページ参照  
Refer to P.181 for  
the use example.キーNo.T0230  
Key

## 特徴 Feature

- ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。
- 押ボタンを押すだけで開放します。
- 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- 封印リング(オプション)を取り付ければ封印もできます。
- 既存のハンドルに簡単に取付けられます。
- Just give a touch on the handle, and then the door is locked.
- Press the push button to open the door.
- The lock can be released from the inside in an emergency.
- The lock device has a dustproof shutter and the key is reversible.
- Sealing can also be made by using the seal ring (optional).
- Can be installed to the conventional container handles (pipe handle) without difficulty.







商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
FA-810-C-4L	●	2D	33	600	60340	¥6,300	5個~	¥6,050
FA-810-C-4M	●		23.5	600	60607	¥6,200	5個~	¥5,952
FA-810-C-4S	●	2D	19.4	600	60341	¥6,100	5個~	¥5,856
FA-810-C-4V	●			10	60608	¥700	15個~	¥672
FA-810-C-R	●	2D		4	60811	¥80	80個~	¥77

● : RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲ : RoHS指令に対応可能です。

[FA-810-C-4]

使用例  
Example of applicationパネル穴あけ寸法  
Panel drilling dimensions[FA-810-C-R]  
(オプション)  
Optional



## 特徴 Feature

## 仕様 • 材質

FA-810-C-4/アルミニウム合金(ADC)

FA-810-C-4V/ポリエスチル(ホワイト)

- 表面仕上: 焼付塗装(シルバーメタリック)

- 付属品: キー2本

## 用途

- 特装車・コンテナー等のパイプハンドル用

## 納期

- 標準在庫品

## 備考

- ハンドルを入れるだけで自動的に施錠するタイプもあります。集配中でも荷物は安全です。(自動施錠 FA-810-C-4-オート)

- 永くご使用頂くために定期的に滑動部に高性能潤滑剤 C-985(1367ページ)を塗布してください。

## Specifications

FA-810-C-4: Aluminum alloy (ADC)

FA-810-C-4V: Polyester (White)

- Finish: Baked (silver metallic)

- Accessories: Two keys



## Specific-use

- Pipe handle for specially equipped vehicles and containers.

## Remarks

- The system which locks automatically by just inserting handle is also available. (Automatic lock FA-810-C-4-auto)

- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.

庫内側  
Door inner適用ハンドル断面寸法(最大)  
Applicable handle cross section dimension (max.)FA-810-C-4S  
推奨製品


Recommended products

FA-810-2  
FA-1810-2A  
FA-1810-2BFA-810-C-4M  
推奨製品

Recommended products

FA-810-1  
FA-1810-1A  
FA-1810-AB

FA-810-C-4L

取付け例  
Example of installation扉内側にボルトが突起しません。  
The end of the bolt does not jut out.

## ■潤滑剤のご案内

- タキゲンパワーグリーンC-985(1367ページに掲載)
- 摩擦トルクが減少し、機械寿命を延ばします。
- 防錆・浸透・離型・固定防止・騒音防止・洗浄効果も抜群。
- ほとんどの合成ゴム・樹脂に対して影響はありません。

## ■Information on lubricants

- TAKIGEN POWER GREEN (shown on page 1367)
- Reduces friction torque, and prolongs machine life.
  - Outstanding corrosion protection, permeation, separation, and locking prevention, noise prevention, and cleaning effect.
  - No effect on almost all rubbers and resins.



クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー<sup>密閉</sup>  
平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル  
ポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ