


DATENBLATT

Leitungstyp:

**UL- Schaltlitz AWG 22
Style 1061**

Medi-Artikelnummer: 122227..



Aufbaubeschreibung:

Leiter:	7x0,25 mm Cu- verzинн n. DIN VDE 46431 40500
Aderisolation:	Semi Rigid-PVC - Termi Point geeignet n. AWM UL758
Aderfarben:	Farbe nach Kundenwunsch
Wanddicke:	nom. 0,28mm (avg. thickness 0,23mm nach UL) min. 0,18mm (min thickness at any point nach UL)
Shorehärte (A):	96 +-3
Aerdurchmesser:	1,30 +-0,05mm

elektrische und mechanische Werte:

Prüfspannung:	2500V (Sparktest im Durchlauf nach UL)
Betriebsspannung:	max. 300V
Isolationswiderstand:	min. 20M Ohm x km bei 20°C
Leiterwiderstand:	max. 55,50 Ohm/km bei 20°C
Temperaturbereich:	in Ruhe: -40 bis +80°C in Bewegung: -10 bis +80°C
Biegeradius:	fest verlegt: 10x Außendurchmesser bewegt: 15x Außendurchmesser
Flammwidrig:	nach UL VW-1/ cUL FT1

Approbation:

UL: AWM STYLE 1061 80°C 300V VW1

UL 1061: für Interne Verdrahtung

UL - Kennzeichnung durch Label

RoHS konform: Ja

(Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand: Änderungen behalten wir uns vor.)

Ersteller: R.Ramisch	Freigabe: Waldkraiburg, 22.12.2005		
Änderungsdatum:	11.02.2008	04.11.2008	10.01.2011
Grund / Person:	Termi-Point/Ko	Aktualisiert/Ko	o. cUL/ Ko

Hausanschrift:
MEDI Kabelhandels GmbH
Geretsrieder Straße 18
84478 Waldkraiburg

Geschäftsführer: Hans Zacherl

Kontakt:
Telefon: 08638 / 95 47-0
Telefax: 08638 / 95 47-11
e-mail: info@medikabel.de
Internet: www.medikabel.de

Banken:
Raiffeisenbank Waldkraiburg (BLZ 710 610 09) Kto. 14 14 704
Postbank München (BLZ 700 100 80) Kto. 4651 06-800
Commerzbank Waldkraiburg (BLZ 711 420 41) Kto. 6 328 769
Ust-IdNr.: DE 129 263 702
Handelsregister Traunstein: HRB-Nr.: 4923