




REVISION							
B	B	B	B				
1x				925 311-2	Leitungsstülle	EPDM	10
	1x	1x		827 201-1	Dichtung	Polynorboren schw.	9
2x	2x	2x		925 311-1	Spannband		8
	1x			925 311-1	Leitungsstülle		7
1x		1x	1x	825 381-1	Dichttring	OR schwarz (6dick)	6
1x	1x	1x	1x	826 780-2	Blechschrabe	BZ 29x95 DIN 7981	5
2x	2x	2x	2x	928 544-1	Kamm (18 pol.)	PA 66 GV13 schwarz	3
1x	1x	1x	1x	962 466-1	35 pol. Gehäuse f. J.T. Kant.	PA 66 GV13 schwarz	2
1x	1x	1x	1x	925 380-1	Abdeckkappe	PA 66 GV13 schwarz	1
Anzahl "X"				Einzelteil-Nr.	Name	Material / Farbe	Pos.
963 318-5	963 318-4	963 318-3	963 318-2				
Bestell-Nr.							

Neutrale Version

- 1 Bei Bestellung nach ASSY-NO. 963 318-... werden die Teile unmontiert in Mini Grip Beutel 725 610-3 verpackt
- 2 Bei Bestellung von Einzelteilen besteht die Verpackungseinheit jedes Einzelteils aus "X"-100 Stück
- 3 Wahlweise 1-626 087-0 oder 1-737 450-0

					ZEICHNUNG GÜLTIG AB															
															BENENNUNG					
					35 pol. Stecker für Junior-Timer-Kontakt u. IPT										K					
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL					WERKSTOFF	OBERFLÄCHE	NICHT TOLIERTE MASSE		FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.							
												± 0,2 mm	A2	963 318						
					GEZ. 3.3.90 <i>Kühler</i>					GEPR.					MASS-STAB 2:1		BLATT	VON	REV.	B

ZEICHNUNG GÜLTIG AB	
BENENNUNG	
35 pol. Stecker für Junior-Timer-Kontakt u. IPT	
K	
FORMAT A2	
ZEICHNUNGS-NR. 963 318	