

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

(C) COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD




D2

REVISED PER ECO-11-005140

30MAR11

RK

HMR

回路番号
(CIRCUIT NO.)キャビティマーク
(CAVITY MARK)

5

トレードマーク
(TRADE MARK)

注記;

1. 使用端子型番は170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は172167
3. 適用パネル厚 0.8~2.0mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
5. 表1参照

NOTE;

1. APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
2. MATING HSG P/N: 172167
3. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm
4. HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IN THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
5. SEE TABLE 1
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

表 1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA/PRC)

6 OBSOLETE

黒 (BLACK)	1-172159-9
青 (BLUE)	1-172159-8
緑 (GREEN)	1-172159-5
赤 (RED)	1-172159-2
自然色 (NATURAL)	172159-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)
WIRE RANGE 適合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径

DIMENSIONS 単位: 寸 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) ±0.3		APVD M. Yamaguchi 8 Jun '98 CHK M. Shiro 15 Jun '98 M. Shiro 15 Jun '98		NAME 名称 4極ミニユニバーサルメイトンロックキャップハウジング (UL94V-0) 4Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN. CAP HOUSING (UL94V-0)	
MATERIAL 材料 66ナイロン UL94V-0 (66NYLON UL94V-0)		FINISH 仕上 —		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138 INSTRUCTION SHEET 取り扱い説明書 IS-105J WEIGHT —		SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C=172159 RESTRICTED TO	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺 2-1 SHEET 1 OF 1 REV D2			

参考図面