


SILVYN® US-M mit US-AS


SILVYN® US-M mit US-AS

■ Nutzen

- Hohe Auszugskraft
- Platzsparend
- Vibrationsschutz
- Universell einsetzbar

■ Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde
- 6 kant Zwischenstutzen
- Integrierte Einschraubhülse
- Dichtungselement
- Überwurfmutter

■ Technische Daten

	Material Körper: Messing vernickelt Dichtring: TPE
	Schutzaart IP40
	Temperaturbereich -40°C bis +125°C

■ Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzschlauch
- SILVYN® AS
- Maschinenbau
- Anlagenbau

■ Passende Schläuche

- SILVYN® AS Seite [P1192]
- SILVYN® FPS Seite [P1142]
- SILVYN® EDU-AS Seite [P1193]
- SILVYN® FD-PU Seite [P1143]
- SILVYN® AS-P Seite [P1194]
- SILVYN® EMC AS-CU Seite [P114567]
- SILVYN® AS

■ Produkteigenschaften

- Kompakte Bauform

■ Norm-Referenzen



Artikelnummer	

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

■ Ähnliche Produkte

- SILVYN® MSK-M US siehe Seite [P141867]

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Metr.	Lichtweite/ Innen-durchmesser in mm	Außendurchmesse r Schlauch in mm	Gewinde- länge in mm	Gesamt- länge in mm	SW1 in mm	SW2 in mm	St.
61796085	SILVYN US-M 10x1,0 /10	M 10 x 1,0	6,0	19,0	10,0	31,0	15	17	50
61796095	SILVYN US-M 12x1,5 /14	M 12 x 1,5	8,5	23,0	10,0	33,0	19	21	50
61797105	SILVYN US-M 16x1,5 /17	M 16 x 1,5	11,5	27,0	10,0	33,0	23	25	50
55500638	SILVYN US-M 20x1,5 /21	M 20 x 1,5	15,5	31,0	10,0	33,0	27	29	50
61797135	SILVYN US-M 25x1,5 /27	M 25 x 1,5	20,5	29,0	11,0	41,0	34	36	25
61797145	SILVYN US-M 32x1,5 /36	M 32 x 1,5	27,5	48,0	13,0	43,0	43	45	25
61797155	SILVYN US-M 40x1,5 /45	M 40 x 1,5	35,0	57,0	13,0	43,0	52	54	20
61797175	SILVYN US-M 50x1,5 /56	M 50 x 1,5	45,0	70,0	14,0	49,0	63	66	10
55500639	SILVYN US-M 63x1,5 /56	M 63 x 1,5	45,0	75,0	14,0	49,0	70	70	10