

止め金

STOPPER PLATES

AC-1025-E・AC-1025-L
ステンレス製AC-25-E・AC-25-L
鉄製ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締め特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン




取手

つまみ

STOPPERS/RODS
止め金
ロッド棒
ジョイント
リンク
ワイヤTAKIGEN
総合 24

649

作動図 Operation drawings

[AC-1025-E-1・2・11・12・15]
[AC-25-E-1・2・11・12・15][AC-1025-E-3・4・14]
[AC-25-E-3・4・14]

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	L4	W1	W2	R	φd	板厚 Plate thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity Price	Bulk Price
AC-1025-E-1	●	3D	100	72	28	20	25	10	8	4.5	3	63	02078	¥400	30個～	¥384
AC-1025-E-2	●	3D	100	72	28	20	25	10	8	4.5	2	42	02079	¥310	30個～	¥298
AC-1025-E-3	●	3D	84	62	22	15	24	8	7	4.2	3	52	02080	¥330	30個～	¥317
AC-1025-E-4	●	3D	84	62	22	15	24	8	7	4.2	2	34	02081	¥290	30個～	¥278
AC-1025-E-11	●	2D/3D	128	100	28	20	25	10	8	4.5	3	85	03596	¥250	30個～	¥240
AC-1025-E-14	●	2D/3D	122	100	22	15	24	8	7	4.2	2	55	03597	¥170	40個～	¥163
AC-25-E-1	●	2D/3D	100	72	28	20	25	10	8	4.5	3.2	70	01738	¥100	50個～	¥96
AC-25-E-2	●	3D	100	72	28	20	25	10	8	4.5	2.3	50	01739	¥100	50個～	¥96
AC-25-E-3	●	2D/3D	84	62	22	15	24	8	7	4.2	3.2	56	03201	¥100	50個～	¥96
AC-25-E-4	●	2D/3D	84	62	22	15	24	8	7	4.2	2.3	42	01740	¥60	50個～	¥58
AC-25-E-4S	●	3D	74	52	22	15	24	8	7	4.2	2.3	42	04285	¥55	50個～	¥53
AC-25-E-11	●	2D/3D	128	100	28	20	25	10	8	4.5	3.2	78	03594	¥130	50個～	¥125
AC-25-E-12	●	2D/3D	150	122	28	20	25	10	8	4.5	3.2	99	04643	¥170	50個～	¥164
AC-25-E-14	●	2D/3D	122	100	22	15	24	8	7	4.2	2.3	48	03595	¥90	50個～	¥87
AC-25-E-15	●	2D/3D	150	122	28	20	25	8	8	4.5	3.2	100	04644	¥170	50個～	¥164


●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

[AC-1025-L-10～AC-1025-L-20] ロッドリンク ROD LINK

- 材 質: ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: パレル研磨
- 納 期: 標準在庫品

- Material: Stainless steel plate(SUS304)
- Finish: Barrel polishing



[AC-25-L] ロッドリンク ROD LINK


- 材 質: 冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 納 期: 標準在庫品

- Material: Cold rolled steel(SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

[AC-1025-L]

- 材 質: ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: パレル研磨
- 納 期: 標準在庫品

- Material: Stainless steel plate(SUS304)
- Finish: Barrel polishing

※AC-1025-Lは3mmです。
3mm for AC-1025-L.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H	W	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity Price	Bulk Price
AC-1025-L-1-10	●	2D/3D	10	10	53.5	04279	¥170	40個～	¥163
AC-1025-L-1-20	●	2D/3D	20	10	66.7	04280	¥210	40個～	¥202
AC-1025-L-2-10	●	2D/3D	10	8	55	04281	¥170	40個～	¥163
AC-1025-L-2-20	●	2D/3D	20	8	69.2	04282	¥210	40個～	¥202

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	W	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity Price	Bulk Price
AC-1025-L-1	●	2D/3D	10	51	04200	¥190	40個～	¥182
AC-1025-L-2	●	2D/3D	8	54	04201	¥190	40個～	¥182
AC-25-L-1	●	2D/3D	10	55	21172	¥80	50個～	¥76
AC-25-L-2	●	2D/3D	8	57	21082	¥70	50個～	¥68

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。