


Buchsenleisten, Raster 2.54, Doppelreihig Female Header, Pitch 2.54, Double Row



Isolierkörper

Polyester, UL 94V-0

Kontakte

Phosphor Bronze

Strombelastbarkeit

3A

Isolationswiderstand

min 5000 MΩ

Kontaktwiderstand

max. 20 mΩ

Spannungsfestigkeit

500 V AC

Betriebstemperatur

-40°C bis +105°C

Insulator

Polyester, UL 94V-0

Contacts

Phosphor bronze

Current rating

3A

Insulation resistance

min 5000 MΩ

Contact resistance




max. 20 mΩ

Tensile strength

500 V AC

Operating temperature

-40°C bis +105°C



Bestellcode: **A** - **BL254** - **D** - **x** - **x** - **x** - **D**
Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option listed below

1.

Ausführung

G -gerade
A -abgewinkelt

Version

G -straight
A -right angled

2.

Oberfläche

G -flash vergoldet *
Z -verzinkt
S -selektiv

Contact plating

G -gold flash *
Z -tinned
S -selective

3.

Polzahl

04 - 80

Number of contacts

04 - 80

* Standard