

## all empty ABS 125/100 HG



**Bestellzeichen:** ABS 125/100 HG  
**Artikelnummer:** 6081309  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074022875  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3420533  
 Dänemark: 8212023204  
 Italien: 7361060  
 Schweden: 2535733  
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:				
<b>mm:</b>	130	130	100	Schutzart (EN 60529): IP 66/67				
<b>inch:</b>	5.1	5.1	3.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07				
<b>Materials:</b>								
<b>Material:</b> all empty								
<b>Unterteilfarbe:</b> RAL 7035								
<b>Deckelfarbe:</b> RAL 7035								
Polyamid								
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>								
<b>Deckelschraubenfarbe:</b> Grau								
<b>Dichtungsmaterial:</b> TPE								
<b>Temperatur Bereich:</b>								
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C							
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C							
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F							
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F							
<b>Zubehör:</b>								
MIV 125	Montageplatte							
MIN 10	Tragschiene TS 15							
MIV 10	Tragschiene TS 35							
FP A 125/130	Frontplatte							
HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)							
FP 22046	Wandbefestigungslaschen							
<b>Zertifikate:</b>								
Fimko								
Europe EN 62208: 2003								
Gost R								

