

密閉用ハンドル

HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

FA-1118
ステンレス製FA-118
亜鉛合金製

特徴 Feature

- ハンドルのロック位置を上下左右に組替えることができます。
- 強力密閉ができます。
- Handle locking position can be changed vertically and left and right.
- Powerful airtight closure is provided.

[FA-1118]

- 仕様
- 材質: ステンレス鋼鋳物 (SUS304)
 - 表面仕上: 鏡面バフ研磨
 - 付属品: 受座

[FA-118]

- 仕様
- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)
 - 付属品: 受座

納期

- 用期
- 船舶・厨房用機器・医療用機器・環境機器
 - SUS316も製作致します。

- 備考
- ハンドル固定ねじは必ず緩み防止剤等を塗布して確実に締付けてください。
 - 受座の高さ調整後に緩み防止剤等を塗布して止めねじを確実に締付けてください。



[FA-1118]

- Specifications
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
 - Finish: Mirror surface buffering
 - Accessories: Catch

[FA-118]

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Accessories: Catch

- Specific use
- Ship, kitchen, medical or environment equipment

- Remarks
- Be sure to coat the handle fixing screw with thread-locking fluid and tighten firmly.



- After adjusting the height of the strike plate apply thread-locking fluid and tighten the stopper screw securely.





FA-1118-2

FA-1118-3


FA-1118-1

FREEZER AIRTIGHT HANDLES


[FA-1118-1・FA-118-1]




※FA-118-1は23mmです。
※23mm for FA-118-1

[FA-1118-2
FA-1118-3
FA-118-2
FA-118-3]

取付け方法 Installation method



- 上下左右自在にロック位置を変えることができます。
- FA-1118・118-3は下方向では使用できません。
- Locking position can be changed vertically and left and right.
- Products FA-1118 and 118-3 cannot be used extending downward.

FA-118-2用スペーサー
(別売)
(optional)

商品番号 Product No.	製品質量 Mass(g)		コード Code		単価 Price		量販価格 Bulk Price	
	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC
FA-1118-1 FA-118-1	605	605	60251	60323	¥5,100	¥2,400	5個～	¥4,900
FA-1118-2 FA-118-2	410	340	60252	60202	¥4,400	¥1,500	5個～	¥4,230
FA-1118-3 FA-118-3	190	185	60253	60324	¥3,500	¥1,300	5個～	¥3,360
							10個～	¥1,248

商品番号 Product No.	RoHS 10		CAD	L ₁	L ₂	L ₃	W ₁	W ₂	W ₃ (H ₁)	H ₂	H ₃	H ₄	P ₁ (P ₂)	
	SUS	ZDC												
FA-1118-1 FA-118-1	●		2D/3D	2D/3D									28	33
FA-1118-2 FA-118-2	●		2D/3D	2D/3D	130	70	23	28	20	17	44	18	18	12.5
FA-1118-3 FA-118-3	●		2D/3D	2D/3D	105	54	18	23	16	13	32	14	17.5	10.5

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。