



|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>DATENBLATT</b>                 | 1233300                   |
| <b>UNITRONIC® SPEAKER LIYY BK</b> | gültig ab :<br>24.04.2006 |

## Verwendung

Robustes, ungeschirmtes, kälteflexibles Lautsprecherkabel, einsetzbar sowohl im Studio, auf der Bühne als auch für anspruchsvolle Car-Hifi-Systeme.

## Technische Daten

|                    |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leiter             | feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (IEC 60228, Klasse 5)                                                                                                                                    |
| Aderisolation      | Compound TI4, kälteflexibel                                                                                                                                                                        |
| Aderkennzeichnung  | rot, schwarz                                                                                                                                                                                       |
| Außenmantel        | kälteflexible Spezialmischung auf PVC-Basis in schwarz                                                                                                                                             |
| Nennspannung:      | 48 V                                                                                                                                                                                               |
| Prüfspannung       | 1500 V AC                                                                                                                                                                                          |
| Temperaturbereich  | flex. Einsatz -25 bis +70° C max. Leitertemperatur.<br>fest verlegt -40 bis +80° C max. Leitertemperatur.                                                                                          |
| Mindestbiegeradius | 15 x Leitungsdurchmesser bei flex. Einsatz<br>5 x Leitungsdurchmesser bei fester Verlegung                                                                                                         |
| Flammwidrigkeit    | gemäß IEC 60 332.1 bzw. VDE 0482 Teil 265-2-1                                                                                                                                                      |
| EG Richtlinien     | Die Leitungen sind für eine bestimmungsgemäße Verwendung im Spannungsbereich < 50 V AC vorgesehen und fallen aus diesem Grund nicht unter die EG Richtlinie 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie). |

|                                         |                       |               |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|
| ausgearbeitet von:<br>SBU: Rainer Mebus | Dokument: DB1233300DE | Blatt 1 von 1 |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|