

掘込ラッチ錠 LOCKS WITH LATCHES


A-1378-M-P
ステンレス製


PAT.PEND.

特徴 Feature






- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 掘込みタイプでスペースを有効利用
- 建築錠前各社の錠前が組込み可能です。
- 右開き用・左開き用(本図右開き用・写真右開き用)
- It is made of stainless steel for great corrosion resistance.
- Embedding type for saving spaces.
- Lock by a construction lock manufacturer can be incorporated.
- For both left-hand or right-hand use.

仕様

- 材質
本体・表面パネル／ステンレス鋼板(SUS304)
ハンドル・キャップ／ステンレス鋼鋳物(SUS304)
- 表面仕上：ヘアーライン仕上
- 鍵番号：37500G
- 付属品：キー2本・取付け用ビス
- 用途：シェルター・キャビン・格納庫
- 納期：標準品・・・納期ご連絡致します
- 備考：ストライク受けはA-374(122ページ)をご使用頂けます。お問合せ下さい。

Specifications

- Material
Main body/Surface panel: Stainless steel plate (SUS304)
Handle/Cap: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Key No.: 37500G
- Accessories: Two keys, fixing screws
- Specific use
Shelters, cabins, warehouses etc

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions取付け方法
Installation method

商品番号 Product No.	RoHS CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-1378-M-P-L		左開き用 Left-hand use	1,997	03289	¥37,000	5個～	¥35,520
A-1378-M-P-R	2D	右開き用 Right-hand use	1,997	03290	¥37,000	5個～	¥35,520

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル
LATCH TYPE HANDLES
 ラッチ式
 スナッチ
 リンク
 フック式
 ロック
 ハンドル
 L型
 ハンドル
 T型
 ハンドル
 丸型
 小型
 押ボタン
 取手
 つまみ
 止め金
 ロッド棒
 ジョイント
 リンク
 ワイヤ

総合 21

343