



TOP SELLER

**3-pol XLR, vernickelte Kontakte**

Metallgehäuse Silbermatt-Finish (velvet chrome), Kunststoffkappe schwarz mit transparentem Ring für Ihre individuelle Beschriftung.
Standardzugentlastung für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.



Mit transparentem Codiererring für Ihre nachträgliche individuelle Beschriftung!

BESCHREIBUNG

- 1 3-pol male. Gedrehte, vernickelte Kontakte
2 3-pol female. Vernickelte Kontakte

BESTELL-NR.
male

HI-X3CM

BESTELL-NR.
female

-

HI-X3CF

EMPF.
VK-PREIS**3-pol XLR, versilberte Kontakte**

Metallgehäuse schwarz.
Standardzugentlastung für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.

BESCHREIBUNG

- 3 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte, Kunststoffkappe schwarz
4 3-pol female. Versilberte Kontakte, Kunststoffkappe schwarz
5 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte, Metallkappe schwarz
6 3-pol female. Versilberte Kontakte, Metallkappe schwarz

BESTELL-NR.
male

HI-X3CM-B

BESTELL-NR.
female

-

HI-X3CF-B

EMPF.
VK-PREIS

Inkl. Zugentlastung HI-XSR40 für Kabel-Ø von 2,0 bis 5,0 mm

**3-pol XLR, vergoldete Kontakte**

Metallgehäuse und Metallkappe schwarz.
Standardzugentlastung für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm und zusätzlich Zugentlastung HI-XSR40 für Kabel-Ø von 2,0 bis 5,0 mm.



Mit transparentem Codiererring für Ihre nachträgliche individuelle Beschriftung!

BESCHREIBUNG

- 7 3-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte
8 3-pol female. Vergoldete Kontakte

BESTELL-NR.
male

HI-X3CM-G

BESTELL-NR.
female

-

HI-X3CF-G

EMPF.
VK-PREIS

HICON ▶ Audio ▶ HICON XLR KABEL-STECKVERBINDER

HICON
CONNECTORS

Die **HICON** Steckverbinder finden im Audio- und Industriesektor großen Anklang. Die Kunden schätzen das schlichte Design, die hochwertige Qualität, sowie das seriöse Preisgefüge.

Die in Deutschland designten XLR Verbinder **HI-XCM3** und **HI-XCF3** sind sehr robust, hervorragend verarbeitet, besitzen eine zuverlässige Spannzangen-Zugentlastung mit 6 Spannbacken und sind schnell und kinderleicht zu verlöten.

Die Standardzugentlastung (für Kabel-Ø von 4,0 mm bis 8,5 mm) bietet gegenüber anderen Systemen wichtige Vorteile:

- Die Zugentlastungskraft ist etwa doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Systemen und dabei wird das Kabel geschont!
- Die Kraft der Spannbacken wird auch bei großen Kabeldurchmessern auf eine größere Fläche verteilt, während bei anderen Produkten oftmals das Soft-PVC der Mikrofonkabel auf der Seite herausgequetscht wird.

Für Kabeldurchmesser < 4 mm bestellen Sie bitte die Zugentlastung **HI-XSR40** dazu.

Bei den Versionen **HI-X3CM-G** und **HI-X3CF-G** werden beide Zugentlastungen für Kabel-Ø von 2,0 mm bis 8,5 mm mitgeliefert. Ideal für eine flexible Vorortmontage bei Installationen!

Wir gewähren Ihnen auf die HICON XLR-Steckverbinder 5 Jahre Garantie.

Verschiedene XLR-Adapter finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der Rubrik „Audio-Adapter“!

bisherige
Zugentlastungs-
Systeme**HICON**
Zugentlastung

1



2

3-pol XLR, versilberte KontakteMetallgehäuse schwarz, **90° abgewinkelt** (Einsatz nicht drehbar).

Für Kabel-Ø 6,0 bis 8,0 mm.

Mit doppelter Zugentlastung und Ersatzschraube.

BESCHREIBUNG

- 1 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte
2 3-pol female. Versilberte Kontakte

**BESTELL-NR.
male****HI-X3RM-M****BESTELL-NR.
female**

-

**EMPF.
VK-PREIS**

-

HI-X3RF-M

3



4

4-pol XLR, vergoldete Kontakte

Metallgehäuse schwarz, Metallkappe schwarz.

Für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.

BESCHREIBUNG

- 3 4-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte
4 4-pol female. Vergoldete Kontakte

**BESTELL-NR.
male****HI-X4CM-G****BESTELL-NR.
female**

-

**EMPF.
VK-PREIS**

-

HI-X4CF-G

5



6

5-pol XLR, versilberte Kontakte

Metallgehäuse schwarz.

Standardzugentlastung für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.

BESCHREIBUNG

- 5 5-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte,
Kunststoffkappe schwarz
6 5-pol female. Versilberte Kontakte,
Kunststoffkappe schwarz
7 5-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte,
Metallkappe schwarz
8 5-pol female. Versilberte Kontakte,
Metallkappe schwarz

**BESTELL-NR.
male****HI-X5CM-B****BESTELL-NR.
female**

-

**EMPF.
VK-PREIS**

-

HI-X5CF-B

7



8

**BESTELL-NR.
male****HI-X5CM-M****BESTELL-NR.
female**

-

**EMPF.
VK-PREIS**

-

HI-X5CF-M

9



10

5-pol XLR, vergoldete Kontakte

Metallgehäuse schwarz, Metallkappe schwarz.

Für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.

BESCHREIBUNG

- 9 5-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte
10 5-pol female. Vergoldete Kontakte

**BESTELL-NR.
male****HI-X5CM-G****BESTELL-NR.
female**

-

**EMPF.
VK-PREIS**

-

HI-X5CF-G