

Gradmesser

verstellbare Schiene
mattverchromt
einzeln verpackt

 mm	< mm >	No.	€
100	150	301-95	
150	300	301-96	
200	400	301-97	
250	500	301-98	
300	600	301-99	

Protractors 10-170°

moveable blade
satin chromed
individually packed

Rapporteurs d'angle 10-170°

avec règle ajustable
chromés mats
emballés à l'unité



Universal Winkelmesser

parallaxfreie Ablesung
Noniuswert: 5'
rostfreier Stahl, gehärtet
Kreisteilung: 4 x 90°
Feststellschraube
Feineinstellung
Ablesesteile mattverchromt
einschließlich Etui


Universal bevel protractor

parallaxfree reading
reading: 5 arc minutes via vernier
stainless steel, hardened
circle division: 4 x 90°
locking screw
fine adjustment
satin chromed
individually packed

Rapporteurs d'angles universels

lecture sans parallaxe
lecture: 5 minute sur vernier
inox, trempés
graduation du cercle: 4 x 90°
vis de blocage
réglage fin
chromés mats
emballées à l'unité

< mm >	No.	€	
150 + 300	301-82	68,70	



Universal Winkelmesser

Noniuswert: 5'
aus rostfreiem Stahl, gehärtet
Kreisteilung: 4 x 90°
Feste Meßschiene: 100 mm
Verstellbare Meßschiene:
150 und 300 mm
einschließlich Etui

Universal bevel protractor

reading: 5 arc minutes via vernier
made of stainless steel, hardened
circle division: 4 x 90°
fixed measuring rule: 100 mm
adjustable measuring rule:
150 and 300 mm
individually packed

Rapporteurs d'angle universels

lecture: 5 minute sur vernier
en acier inoxydable, trempés
graduation du cercle: 4 x 90°
règle fixe: 100 mm
glissière ajustable:
150 et 300 mm
emballées à l'unité

< mm >	No.	€	
300	301-85	74,00	



mm



Größe, Länge der Schiene
Gradbogen

Size, length of rule
Dia of protractor

Dimension, longueur de règle
Diamètre d'arc