

all empty ABS 5638 18 G



Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	558	378	180	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	22.0	14.9	7.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe: RAL 7035 Polyamid				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenfarbe: Grau				Zertifikate:
Dichtungsmaterial: Polyurethan				Fimko Europe EN 62208: 2003
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
EKUVT	Montageplatte			
EKUXT	Montageplatte Pertinax			
EKV 32	Tragschiene TS 35			
EKUZR	Zwischenrahmen (50 mm hoch)			

