

Chaînes, poteaux et accessoires métal

Chaînes métal, type Din 5685



Code	Couleur	ø mm	Long	charge utile	Mail. int. (mm)
DIN 233 RB		6	15	225 kg	42 x 12
DIR 236 NB		6	25	225 kg	42 x 12
DIN 233 NJ		6	15	225 kg	42 x 12
DIJ 236 NB		6	25	225 kg	42 x 12
DIN 233 NB		6	15	225 kg	42 x 12
DIN 233 R		6	15	225 kg	42 x 12
DIN 233 B		6	15	225 kg	42 x 12
DIN 233 N		6	15	225 kg	42 x 12
DIN 233 J		6	15	225 kg	42 x 12
DIN 233 V		6	15	225 kg	42 x 12
DIN 233 BL		6	15	225 kg	42 x 12
DIN 151	Galva	2,5	50	30 kg	24 x 5
DIN 191	Galva	4	50	100 kg	32 x 8
DIN 231	Galva	6	25	225 kg	42 x 12
DIN 271	Galva	8	25	400 kg	52 x 16
DIN 301	Galva	10	20	620 kg	65 x 20
DIN 321	Galva	12	25	1100 kg	78 x 24
CDI 156 NB	Inox	2,5	50	30 kg	24 x 5
CDI 236 NB	Inox	6	25	225 kg	42 x 12
CDI 276 NB	Inox	8	12,5	400 kg	52 x 16
DIG 216 NB	Gainée bleue	5	20	165 kg	35 x 10
DIG 306 NB	Gainée rouge	10	10	620 kg	65 x 20

Maillons à visser pour chaîne 6 mm



Couleur	Code	Code par 10
Red	MRAR 61	MRAR 610 SB
Black	MRAN 61	MRAN 610 SB
White	MRABL 61	MRABL 610 SB
Yellow	MRAJ 61	MRAJ 610 SB
Blue	MRAB 61	MRAB 610 SB
Green	MRAV 61	MRAV 610 SB
Galva	MRA 061	
Inox	MRI 601	

Esses pour chaîne 6 mm



Couleur	Code	Code par 10
Red	ESR 581	ESR 5810 SB
Black	ESN 581	ESN 5810 SB
White	ESW 581	ESW 5810 SB
Yellow	ESJ 581	ESJ 5810 SB
Blue	ESSB 581	ESSB 5810 SB
Green	ESSV 581	ESSV 5810 SB
Galva	ESS 581	
Inox	ESI 501 (5mm)	

Manilles droites 6 mm, DIN 82101



Couleur	Code
Galva	MAN 061
Inox	MDI 601

Mousquetons 6 mm, longueur 60 mm



Couleur	Code
Galva	MAL 061
Inox	MAI 601

Anneau fermé pour chaîne de 6 mm et plus



Couleur	Code
Acier zingué	APV 80 E
Anneau à platine	

Anneau fermé pour chaîne de 6 mm et plus



Couleur	Code
Inox	POI 601
Platine à œil	

Crochet pour chaîne de 6 mm et plus



Couleur	Code
Acier zingué	CFP 80 E
Crochet à platine	

Poteaux standard, peinture époxy

Code	Couleur	ø mm	Long	Base (mm)	Poids
POT 01 RB		50	900 mm	ø 300	7 kg
POT 01 NB		50	900 mm	ø 300	7 kg
POT 01 B		50	900 mm	ø 300	7 kg
POT 01 N		50	900 mm	ø 300	7 kg
Livré prêt à monter					



Poteaux standard, peinture époxy

Code	Couleur	ø mm	Long	Base (mm)	Poids
POM 01 RB		70	900 mm	300 x 300	15 kg
POM 01 NB		70	900 mm	300 x 300	15 kg
POM 01 B		70	900 mm	300 x 300	15 kg
POM 01 N		70	900 mm	300 x 300	15 kg
Livré prêt à monter					



Pour poteau à sceller hauteur 1,20 M nous consulter

Poteaux métal série lourde “POW 01”

A sceller ou à visser
dans la base




Poteau en acier de diamètre 100 mm et d'épaisseur 2 mm. Peinture Epoxy résistante aux UVA. Son poids est de 7 kg. Il peut être sceller directement dans le sol ou alors grâce à sa base à sceller; référence POW 02; devenir amovible.

La base est soit scellée soit fixée grâce à 4 trous de fixations Ø 12 mm(vendus séparément référence FSAFE 4SB).

Le poteau vient alors se visser sur le fond de la base



POW 01RB



	Code	Couleur	Désignation	Poids
Poteaux acier				
	POW01 RB		Poteau seul	7
	POW01 NB		Poteau seul	7
	POW01 B		sur cde	7
	POW 02		base à sceller	2
Accessoires				
	FSAFE 4 SB		Boulon	4
	DIN 233 RB		Chaine métal ø 6	15 m
	DIN 233 NB		Chaine métal ø 6	15 m
	MRAR 610 SB		Maillon à visser 6 mm acier	10
	MRAB 610 SB			
	MRAN 610 SB			
	ESR 5810 SB		Esse acier	10
	ESW 5810 SB			
	ESN 5810 SB			



POW02



1



2



3



4