

開閉支持装置


OPEN/CLOSE SUPPORTING DEVICES

ロッド自重による自然落下防止 閉扉・開扉状態を保持します

PAT.PEND.



AC-25-CL-2



本図はAC-25-CL-1を表します。
This design is based on AC-25-CL-1.



AC-25-CL 鉄製


特徴 Feature

- ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。
- スプリングによる確かな操作感が得られます。
- 左右兼用型
- Hold the handle at the open/close position and prevent the handle, stopper plate and rod from falling by their own weight.
- Thanks to the springs, you can get a dependable feeling.
- For both left-hand and right-hand use.


- 仕様
- 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
 - 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
 - 適用板厚：1.6～3.2mm
 - 支持トルク：1.4N・m
- 納期
- 標準在庫品

- Specifications
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
 - Applicable panel thickness: 1.6 to 3.2mm
 - Supporting torque: 1.4N・m

取付け方法 Installation method




使用例 Example of application



AC-25-CL-2

止め金とバネが干渉します。
止め金に曲げ加工を施すか、AC-25-Lをご使用ください。
The catch and the spring interfere with each other. Either bend the catch, or use AC-25-L.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H	W	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
AC-25-CL-1	●	2D	21	10	65	03203	¥400	25個～ ¥384
AC-25-CL-2	●	2D	13	8	65	03265	¥400	25個～ ¥384

●:RoHS指令対応品 ▲:RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	適用L型ハンドル Applicable L-handle		適用ロックハンドル Applicable lock handle		
	材質 Material		材質 Material		
	SUS	ZDC	SUS	ZDC	ADC
AC-25-CL-1	A-1138-1 A-1140-1 A-1140-SF-1 A-1140-W-1 A-1140-W-2 A-1140-W-3 KA-1140-W-1 KA-1140-W-2 KA-1140-W-3	A-140-1 A-140-SF-1 A-140-W-1 A-140-W-2 A-140-W-3	A-1316-2 A-1350	A-316-2	A-372-1
AC-25-CL-2	A-1140-2 A-1140-3	A-140-2 A-140-3 A-140-SF-2 A-140-SF-3 A-140-S-2 A-140-S-3 MA-140-2 MA-140-3			A-372-2 A-372-3