




P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
E		REDRAWN W/O CHANGE	FJ00-1744-98	16SEP98	TS	KB



- 1 使用するハウジングは、型番
171892, 171358, 171364, 他
2 嵌合するタブコンタクトは、型番
170221, 170308, 他
△3 製品規格 : 108-5093, 108-5099
△4 圧着規格 : 114-5004
△5 全面ニッケルめっき上に
部分金めっき, 厚さ 0.38μm 以上

- 1 HOUSING PARTS NUMBER
171892, 171358, 171364, etc.
2 THE MATING TAB CONTACTS PARTS NUMBER
170221, 170308 etc.
△3 PRODUCT SPEC : 108-5093, 108-5099
△4 APPLICATION SPEC : 114-5004
△5 0.38μm MIN SELECTIVE GOLD PLATING
OVER NICKEL PLATING

170458-2	△5	170307-2
170458-1	PRE-TIN t0.76μm MIN 錫めっき	170307-1
LOOSE PIECE No バラ状端子型番	FINISH 仕上げ	PART NUMBER 型番

WIRE RANGE 包合電線断面積 0.3~0.89mm ² (AWG#22~#18)	INSULATION DIA 被覆外径 1.5~2.6mm
---	-------------------------------------

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS: 単位: 概 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10% : ±0.2 30% : ±0.25 100% : ±0.3 ANGLE : ±0.3°
MATERIAL 材料 PHOSPHOR BRONZE 磷青銅 t0.32	FINISH 仕上 SEE TABLE 表参照

OWN T. SHINOHARA CHK 16SEP98 APVD K. BETSUI 16SEP98 PRODUCT SPEC 製品規格 △3 APPLICATION SPEC 取付適用規格 △4 WEIGHT 0.6g CUSTOMER DRAWING

AMP 日本エー・エム・シー株式会社 Kawasaki, Japan	
NAME 名称 マルチインターロック コネクタ リセプタクル MULTI-INTER LOCK CONNECTOR RECEPTACLE	
SIZE A3	CAGE CODE 00779
DRAWING NO 番号 C=170307	
RESTRICTED TO —	
SCALE 尺度 5:1	SHEET 1 OF 1 REV E

参考図面