



ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

太陽光  
関連金具

グレーチング  
ロック

工業用  
錠前

電磁波  
対策

パッキン

窓枠・カード  
ホルダー

ゴム脚・  
グロメット

周辺機器  
(C)

充電器用  
金具

フリーザー  
金具

ラッシング  
システム

RUBBER FEET & GROMMETS

TAKIGEN  
総合 24

1326

C-30-RK ゴム脚

# 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) FLAME-RETARDANT RUBBER FEET WITH WASHER



C-30-RK-34-EP-UL-Ivory(2.5Y9/1相当色)  
アイボリー



C-30-RK-34-EP-UL-Green-gray(7.5BG7/2相当色)  
グリーングレー





C-30-RK-34-EP-UL-Black  
ブラック



C-30-RK-3617-EP-UL-Black (※1)  
ブラック



特注(Gray)  
グレー



※1

## 特 徴 Feature

- 難燃材(UL94 V-0適合)を使用。
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- 非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Select among various types according to your application.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

仕 様 ●材 質 : 本体/エチレンプロピレンゴム (EPDM)  
ワッシャー/ステンレス鋼板 (SUS430)

- 硬 度 : 70° ±5°
- 使用周囲温度 : 70℃以下
- 標 準 色 : ブラック  
アイボリー (2.5Y9/1相当色)  
グリーングレー (7.5BG7/2相当色)

- 用 途 ●各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●シロキ酸ガスを抜いたシリコン製も製作致します。  
※1 C-30-RK-3617は形状が異なります。  
●従来のグレー色はグリーングレー色に表記を変更しました。

Specifi- ●Material: Main body: Ethylene  
cations propylene rubber (EPDM)  
Washer: Stainless steel plate  
(SUS430)

- Hardness: 70° ±5°
- Ambient temperature: or less 70℃
- Standard colors: Black, Ivory, Green-gray

Specific- ●For various equipment and wooden  
use furniture

Remarks ●※1 Shape of C-30-RK-3617 is different.  
●Conventional gray has changed to the  
designation green-gray.

| 商品番号<br>Product No.   | RoHS | CAD   | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | φD <sub>1</sub> | φD <sub>2</sub> | φd <sub>1</sub> | φd <sub>2</sub> | たわみ時の荷重N Load at deflection |       |       | 参考締め付けトルク値 cN・m<br>Reference tightening torque value | 製品質量 (g)<br>Mass |
|-----------------------|------|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------|------------------|
|                       |      |       |                |                |                 |                 |                 |                 | 0.5mm                       | 1.0mm | 2.0mm |                                                      |                  |
| C-30-RK-10-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 5              | 3              | 10              | 10              | 3               | 5               | 53                          | 118   |       | 8                                                    | 0.5              |
| C-30-RK-12-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 9              | 4              | 12              | 8               | 3               | 5               | 18.9                        | 38.4  |       | 12                                                   | 1                |
| C-30-RK-15-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 8              | 5              | 15              | 14              | 3               | 6               | 45.2                        | 102   |       | 12                                                   | 2                |
| C-30-RK-1510-EP-UL    | ●    | 2D/3D | 10             | 3              | 15              | 10              | 3               | 5               | 38.9                        | 101   |       | 12                                                   | 2                |
| C-30-RK-16-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 10             | 5              | 16              | 14              | 3               | 6               | 42.8                        | 121   |       | 12                                                   | 3                |
| C-30-RK-18-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 11             | 7              | 18              | 15              | 4               | 7               | 57                          | 112   |       | 30                                                   | 4                |
| C-30-RK-20-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 12             | 7              | 20              | 16              | 4               | 7               | 70.1                        | 139   |       | 30                                                   | 5                |
| C-30-RK-2017-EP-UL    | ●    | 2D/3D | 17             | 8              | 20              | 15              | 3               | 7               | 60.4                        | 110   |       | 12                                                   | 6                |
| C-30-RK-22-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 24             | 10             | 22              | 18              | 3               | 7               | 73                          | 130   |       | 12                                                   | 12               |
| C-30-RK-23-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 14             | 5              | 23              | 20              | 4               | 8               | 105                         | 199   | 426   | 40                                                   | 8                |
| C-30-RK-2320-EP-UL    | ●    | 2D/3D | 20             | 10             | 23              | 20              | 4               | 8               | 85.3                        | 153   | 279   | 40                                                   | 11               |
| C-30-RK-24-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 10             | 5              | 24              | 19              | 4               | 9               | 104                         | 235   | 577   | 40                                                   | 6                |
| C-30-RK-26-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 15             | 10             | 26              | 20              | 4               | 10              | 87                          | 173   | 333   | 40                                                   | 10               |
| C-30-RK-28-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 18             | 11             | 28              | 22              | 4               | 12              | 102                         | 182   | 339   | 40                                                   | 12               |
| C-30-RK-29-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 15             | 10             | 29              | 24              | 4               | 14              | 117                         | 224   | 435   | 50                                                   | 12               |
| C-30-RK-30-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 19             | 10             | 30              | 24              | 4               | 14              | 119                         | 214   | 404   | 50                                                   | 15               |
| C-30-RK-3215-EP-UL    | ●    | 2D/3D | 15             | 5              | 32              | 26              | 5               | 14              | 143                         | 294   | 638   | 75                                                   | 15               |
| C-30-RK-3220-EP-UL    | ●    | 2D/3D | 20             | 10             | 32              | 26              | 5               | 15              | 123                         | 223   | 433   | 75                                                   | 20               |
| C-30-RK-3225-EP-UL    | ●    | 2D/3D | 25             | 9              | 32              | 28              | 5               | 14              | 127                         | 239   | 459   | 75                                                   | 28               |
| C-30-RK-34-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 18             | 10             | 34              | 26              | 5               | 17              | 121                         | 224   | 414   | 75                                                   | 18               |
| ※1 C-30-RK-3617-EP-UL | ●    | 2D/3D | 17             | 9              | 36              | 20              | 6               | 17              | 62.7                        | 126   | 263   | 120                                                  | 21               |
| C-30-RK-36-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 22             | 12             | 36              | 30              | 5               | 12              | 167                         | 313   | 621   | 75                                                   | 28               |
| C-30-RK-38-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 24             | 13             | 38              | 32              | 5               | 12              | 193                         | 353   | 659   | 100                                                  | 35               |
| C-30-RK-40-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 22             | 9              | 40              | 28              | 5               | 14              | 171                         | 316   | 614   | 100                                                  | 30               |
| C-30-RK-45-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 27             | 12             | 45              | 35              | 5               | 12              | 193                         | 394   | 779   | 120                                                  | 52               |
| C-30-RK-63-EP-UL      | ●    | 2D/3D | 26             | 15             | 63              | 48              | 7               | 14              | 522                         | 948   |       | 120                                                  | 103              |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



**C-30-RK**  
ゴム製

ファスナー  
ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

太陽光  
関連金具

グレーチング  
ロック

工業用  
錠前

電磁波  
対策

〔ブラック Black〕

| 商品番号<br>Product No.      | コード<br>Code | 単 価<br>Price | 量販価格 Bulk Price<br>数量 Quantity 単価 Price |
|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| C-30-RK-10-EP-UL-Black   | 24025       | ¥8           | 100個～ ¥7.20                             |
| C-30-RK-12-EP-UL-Black   | 24026       | ¥9           | 100個～ ¥8.00                             |
| C-30-RK-15-EP-UL-Black   | 24027       | ¥10          | 100個～ ¥9.00                             |
| C-30-RK-1510-EP-UL-Black | 24028       | ¥11          | 100個～ ¥10.00                            |
| C-30-RK-16-EP-UL-Black   | 24029       | ¥12          | 100個～ ¥11.00                            |
| C-30-RK-18-EP-UL-Black   | 24030       | ¥14          | 100個～ ¥13.40                            |
| C-30-RK-20-EP-UL-Black   | 24031       | ¥15          | 100個～ ¥14.40                            |
| C-30-RK-2017-EP-UL-Black | 24032       | ¥18          | 100個～ ¥17.30                            |
| C-30-RK-22-EP-UL-Black   | 24033       | ¥29          | 100個～ ¥28                               |
| C-30-RK-23-EP-UL-Black   | 24034       | ¥20          | 100個～ ¥19.20                            |
| C-30-RK-2320-EP-UL-Black | 24035       | ¥26          | 100個～ ¥25                               |
| C-30-RK-24-EP-UL-Black   | 24036       | ¥18          | 100個～ ¥17.30                            |
| C-30-RK-26-EP-UL-Black   | 24037       | ¥24          | 100個～ ¥23                               |
| C-30-RK-28-EP-UL-Black   | 24038       | ¥29          | 100個～ ¥28                               |
| C-30-RK-29-EP-UL-Black   | 24039       | ¥29          | 100個～ ¥28                               |
| C-30-RK-30-EP-UL-Black   | 24040       | ¥33          | 100個～ ¥32                               |
| C-30-RK-3215-EP-UL-Black | 24041       | ¥34          | 100個～ ¥33                               |
| C-30-RK-3220-EP-UL-Black | 24042       | ¥40          | 100個～ ¥38                               |
| C-30-RK-3225-EP-UL-Black | 24043       | ¥60          | 100個～ ¥58                               |
| C-30-RK-34-EP-UL-Black   | 24044       | ¥44          | 100個～ ¥42                               |
| C-30-RK-3617-EP-UL-Black | 24046       | ¥60          | 100個～ ¥58                               |
| C-30-RK-36-EP-UL-Black   | 24045       | ¥60          | 100個～ ¥58                               |
| C-30-RK-38-EP-UL-Black   | 24047       | ¥80          | 100個～ ¥77                               |
| C-30-RK-40-EP-UL-Black   | 24048       | ¥70          | 100個～ ¥67                               |
| C-30-RK-45-EP-UL-Black   | 24049       | ¥170         | 50個～ ¥163                               |
| C-30-RK-63-EP-UL-Black   | 24050       | ¥220         | 50個～ ¥211                               |

〔グリーングレー  
Green-gray  
(7.5BG7/2相当色)〕

| 商品番号<br>Product No.           | コード<br>Code | 商品番号<br>Product No.      | コード<br>Code | 単 価<br>Price | 量販価格 Bulk Price<br>数量 Quantity 単価 Price |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| C-30-RK-10-EP-UL-Green-gray   | 24051       | C-30-RK-10-EP-UL-Ivory   | 24052       | ¥8           | 100個～ ¥7.20                             |
| C-30-RK-12-EP-UL-Green-gray   | 24053       | C-30-RK-12-EP-UL-Ivory   | 24054       | ¥9           | 100個～ ¥8.00                             |
| C-30-RK-15-EP-UL-Green-gray   | 24055       | C-30-RK-15-EP-UL-Ivory   | 24056       | ¥10          | 100個～ ¥9.00                             |
| C-30-RK-1510-EP-UL-Green-gray | 24057       | C-30-RK-1510-EP-UL-Ivory | 24058       | ¥13          | 100個～ ¥12.50                            |
| C-30-RK-16-EP-UL-Green-gray   | 24059       | C-30-RK-16-EP-UL-Ivory   | 24060       | ¥14          | 100個～ ¥13.40                            |
| C-30-RK-18-EP-UL-Green-gray   | 24061       | C-30-RK-18-EP-UL-Ivory   | 24062       | ¥15          | 100個～ ¥14.40                            |
| C-30-RK-20-EP-UL-Green-gray   | 24063       | C-30-RK-20-EP-UL-Ivory   | 24064       | ¥17          | 100個～ ¥16.30                            |
| C-30-RK-2017-EP-UL-Green-gray | 24065       | C-30-RK-2017-EP-UL-Ivory | 24066       | ¥21          | 100個～ ¥20                               |
| C-30-RK-22-EP-UL-Green-gray   | 24067       | C-30-RK-22-EP-UL-Ivory   | 24068       | ¥32          | 100個～ ¥31                               |
| C-30-RK-23-EP-UL-Green-gray   | 24069       | C-30-RK-23-EP-UL-Ivory   | 24070       | ¥27          | 100個～ ¥26                               |
| C-30-RK-2320-EP-UL-Green-gray | 24071       | C-30-RK-2320-EP-UL-Ivory | 24072       | ¥35          | 100個～ ¥34                               |
| C-30-RK-24-EP-UL-Green-gray   | 24073       | C-30-RK-24-EP-UL-Ivory   | 24074       | ¥26          | 100個～ ¥25                               |
| C-30-RK-26-EP-UL-Green-gray   | 24075       | C-30-RK-26-EP-UL-Ivory   | 24076       | ¥33          | 100個～ ¥32                               |
| C-30-RK-28-EP-UL-Green-gray   | 24077       | C-30-RK-28-EP-UL-Ivory   | 24078       | ¥34          | 100個～ ¥33                               |
| C-30-RK-29-EP-UL-Green-gray   | 24079       | C-30-RK-29-EP-UL-Ivory   | 24080       | ¥35          | 100個～ ¥34                               |
| C-30-RK-30-EP-UL-Green-gray   | 24081       | C-30-RK-30-EP-UL-Ivory   | 24082       | ¥38          | 100個～ ¥36                               |
| C-30-RK-3215-EP-UL-Green-gray | 24083       | C-30-RK-3215-EP-UL-Ivory | 24084       | ¥44          | 100個～ ¥42                               |
| C-30-RK-3220-EP-UL-Green-gray | 24085       | C-30-RK-3220-EP-UL-Ivory | 24086       | ¥47          | 100個～ ¥45                               |
| C-30-RK-3225-EP-UL-Green-gray | 24087       | C-30-RK-3225-EP-UL-Ivory | 24088       | ¥70          | 100個～ ¥67                               |
| C-30-RK-34-EP-UL-Green-gray   | 24089       | C-30-RK-34-EP-UL-Ivory   | 24090       | ¥70          | 100個～ ¥67                               |
| C-30-RK-3617-EP-UL-Green-gray | 24093       | C-30-RK-3617-EP-UL-Ivory | 24094       | ¥90          | 100個～ ¥86                               |
| C-30-RK-36-EP-UL-Green-gray   | 24091       | C-30-RK-36-EP-UL-Ivory   | 24092       | ¥90          | 100個～ ¥86                               |
| C-30-RK-38-EP-UL-Green-gray   | 24095       | C-30-RK-38-EP-UL-Ivory   | 24096       | ¥100         | 100個～ ¥96                               |
| C-30-RK-40-EP-UL-Green-gray   | 24097       | C-30-RK-40-EP-UL-Ivory   | 24098       | ¥100         | 100個～ ¥96                               |
| C-30-RK-45-EP-UL-Green-gray   | 24099       | C-30-RK-45-EP-UL-Ivory   | 24100       | ¥180         | 50個～ ¥173                               |
| C-30-RK-63-EP-UL-Green-gray   | 24101       | C-30-RK-63-EP-UL-Ivory   | 24102       | ¥240         | 50個～ ¥230                               |

〔アイボリー  
Ivory  
(2.5Y9/1相当色)〕