


0111-127-01 - Lochmaß 12,7 mm für Bleche von 1,4 bis 6,4 mm

- Bei entsprechender Einbauöffnung ist der Verbinder unverlierbar und erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG.
- Demontage mit Schraubendreher PH2.

Material: Gehäuse: GDZn, roh
 Betätiger: Stahl, verzinkt
 U-Feder: Federstahl, verzinkt
 Blattfeder: Edelstahl



Artikel-Nr.	Plattenmaß S	MOQ/Stück
0111-127-01-14	1,4 – 1,9	20
0111-127-01-24	2,4 – 2,9	20
0111-127-01-29	2,9 – 3,4	20
0111-127-01-34	3,4 – 3,9	20
0111-127-01-39	3,9 – 4,4	20
0111-127-01-49	4,9 – 5,4	20
0111-127-01-59	5,9 – 6,4	20

Die **Rechteck-Spezialbefestiger**, für Montageöffnungen von 15x8, 30x10 und 30x14 mm, werden **ohne Werkzeug von Hand** montiert.


Gelöst werden die Verbinder von vorn oder rückseitig mit einem Spezialwerkzeug, das am geöffneten Befestiger unverlierbar verbleibt.

Sie stehen als ein- und doppelseitige Verbinder zur Verfügung.

0111-1508-01 - Miniaturbefestiger für Lochmaß 15x8 mm

- Klemmbereich 1,5 bis 4,3mm.
- beidseitig mit Spezialwerkzeug demontierbar.

Material: Gehäuse: PA, schwarz oder RAL 7035 (lichtgrau)
 Klipselemente: Grivory, schwarz



Artikel-Nr.	Plattenmaß S	MOQ/Stück
schwarz		
0111-1508-01-15-sw	1,5 – 1,8	20
0111-1508-01-20-sw	2,0 – 2,3	20
0111-1508-01-30-sw	3,0 – 3,3	20
0111-1508-01-40-sw	4,0 – 4,3	20
RAL 7035		
0111-1508-01-15-gr	1,5 – 1,8	20
0111-1508-01-20-gr	2,0 – 2,3	20
0111-1508-01-30-gr	3,0 – 3,3	20
0111-1508-01-40-gr	4,0 – 4,3	20

	Artikel-Nr.	MOQ/Stück
Demontage-Werkzeug	0111-1508-01-DW	1