




FGxx



SCHUTZGITTER METALL, IP20



FG25



FGxxx

Metallgitter für Standard Lüftergrößen 25x25mm bis 172x150mm. Material: Stahldraht, verchromt.



Art. Nr.	Typ	Lüftergröße [mm]	Bohrungsmaße [mm]	Anzahl d. Ringe	Höhe [mm]	Verpackung [Stk.]
912510000	FG25 Metallgitter	25x25	1x28.2	2	5	100
913010000	FG30 Metallgitter	30x30	4x24	2	5	100
914010000	FG40 Metallgitter	40x40	4x32	2	5	100
915010000	FG50 Metallgitter	50x50	4x42	3	5	100
915010001	FG50-40 Metallgitter	50x50	4x40	3	5	100
916010000	FG60 Metallgitter	60x60	4x50	4	5	100
918010000	FG80 Metallgitter	80x80	4x71.5	5	5	100
919210000	FG92 Metallgitter	92x92	4x82.5	6	5	100
911210000	FG120 Metallgitter	120x120	4x105	8	5.7	100
915110000	FG150 Metallgitter	Ø150	1x162	9/10	6.5	100
917210000	FG172 Metallgitter	172/150	1x162	10	6.5	100

LFKxx



AC-ANSCHLUSSKABEL

Zum Anschließen von Lüftern mit Standard Flachsteckkontakten: 2.8x0.3 mm. Schwarz, 960 mm lang, gerader Kopf (andere Modelle auf Anfrage). UL E207628.



Art. Nr.	Typ	Für AC-Lüfter mit Standardflachkontakten	Länge [mm]	Farbe	Verpackung [Stk.]
911032000	Lüfteranschlusskabel	LFK10vz	910	schwarz	50

STAUBSCHUTZGITTER IP30, EMV-GITTER, EMV-FILTERGITTER

Der Plastikfilter der Serie LFG bietet Schutzklasse IP30, entsprechend IEC592. Es besteht aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte. Wird das Steckgitter durch ein EMV-Gitter (silbern) ersetzt, entsteht ein kostengünstiger Staub- und EMV-Filter.

Verschmutzte Filtergitter können entweder mit einem Staubsauger trocken oder mit Wasser und Reinigungsmittel zur Wiederverwendung gereinigt werden. Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung (abhängig von der Staubverunreinigung in der Umgebung) um einen Leistungsabfall zu vermeiden.

Die Filtermatte, das Steckgitter und das EMV-Filtergitter werden auch separat angeboten. Plastik: (ABC/PC) entsprechend UL 94V-0.



Art. Nr.	Typ	Lüfter Größe [mm]	Maße LxBxH [mm]	Verpackungs- einh.[St.]
924020045	LFG40-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30	40x40	46.4x46.4x6.5	20
926020045	LFG60-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30	60x60	64x64x12.2	20
928020045	LFG80-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30	80x80	86x86x12.2	20
929220045	LFG92-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30	92x92	97x97x12.2	20
921220045	LFG120-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30	120x120	126x126x13	20
921520045	LFG150-45 3-teiliger Staubschutzgitter, IP30	Ø150, 150/172	179x179x24.7	10
914020000	FG40K Schutzgitter aus Plastik, IP20	40x40	42.3x42.3x3.3	100
916020000	FG60K Schutzgitter aus Plastik, IP20	60x60	60x60x6.0	100
918020000	FG80K Schutzgitter aus Plastik, IP20	80x80	81x81x5.5	100
919220000	FG92K Schutzgitter aus Plastik, IP20	92x92	92x92x5.5	100
911220000	FG120K Schutzgitter aus Plastik, IP20	120x120	121x121x6.5	100
911220000	FG150K Schutzgitter aus Plastik, IP20	Ø150, 150/172	153x173x10.8	50
916030000	EMVG60 EMV Lüftergitter, IP30	60x60	60x60x6.0	100
918030000	EMVG80 EMV Lüftergitter, IP30	80x80	81x81x5.5	100
919230000	EMVG92 EMV Lüftergitter, IP30	92x92	92x92x5.5	100
911230000	EMVG120 EMV Lüftergitter, IP30	120x120	121x121x6.5	100
924020045	F40 (EF40) Filtermatte, IP30	40x40	-	100
926020145	F60 (EF60) Filtermatte, IP30	60x60	-	100
928020145	F80 (EF80) Filtermatte, IP30	80x80	-	100
929220145	F92 (EF92) Filtermatte, IP30	92x92	-	100
921220145	F120 (EF120) Filtermatte, IP30	120x120	-	100