




Legrand

299 - 893

fiches 6 A plastique

250 V ~ entr'axe 19 mm



Emb.

Ref.



NF USE

Ø broches : 4 mm

2 P

Pour l'alimentation d'appareils de classe II
Fiche à broches protégées
Prolongateur en puits

Fiche Prolonga-
teur

20	501 27	501 28
20	501 39	501 40
20	501 25	501 26
20	501 41	501 42
20	501 29	501 30

Sortie droite pour câble méplat

Blanc
Noir
Marron
Gris
Vieil or



Sortie latérale pour câble méplat

Blanc
Noir
Marron
Gris
Vieil or



Sortie droite pour câble rond Ø 9 mm maxi

Accepte câble méplat
Serre-câble à vis

20	501 15	501 16
20	501 21	501 22
20	501 23	501 24

Blanc
Noir
Gris



2 P + T

Pour l'alimentation d'appareils de classe I

Sortie latérale pour câble rond Ø 11 mm maxi

Monobloc ronde à
embase Ø 35 mm
2 broches Ø 4 mm
1 alvéole élastique Ø 4 ou Ø 4,8 mm



Fiche

20	501 75
----	---------------

Blanc

fiches 10/16 A plastique

250 V ~ entr'axe 19 mm



502 13



502 15



502 17




502 16



502 40



502 41



502 32



502 33

Emb.

Ref.



NF USE

Pour câbles ronds Ø 11 mm maxi
Ø broches : 4,8 mm

2 P + T

Pour l'alimentation d'appareils de classe I

Fiche

Prolonga-
teur

10			
20/200	10/100	502 15	502 17
20	10	502 35	502 37
20	10	502 34	502 36

Sortie droite avec protection enfant

Blanc



Sortie droite

Blanc
Noir
Gris



Sortie latérale

Blanc
Noir
Gris



Anneta Inovac

Blanc
Noir
Gris



Plexo

Noir
Gris



20	10	502 32	502 33
20/200	10/100	502 30	502 31

fiches 10/16 A scala

250 V ~ entr'axe 19 mm



502 85



502 87



502 88

Emb.

Ref.



NF USE

Pour câbles ronds Ø 11 mm maxi
Ø broches : 4,8 mm. Sortie latérale
2 P + Terre - Pour alimentation d'appareils
de classe I

10	502 85	Anneau blanc
10	502 86	Anneau Rouge
10	502 87	Anneau Jaune
10	502 88	Anneau Vert
10	502 89	Anneau Bleu
10	502 90	Anneau Noir

