

FU8110

Secvest 2WAY Funk–Bedienteil

Das Secvest 2WAY Funk–Bedienteil ist ein optionales Zubehör für die Secvest 2WAY. Per PIN–Code können Sie von jedem Funk–Bedienteil aus Ihre Anlage bedienen.

Wird das Funk–Bedienteil extern mit 12V Spannung versorgt, ist auch die Aktivierung und Deaktivierung per Proximity–Schlüssel möglich. Bis zu 4 Bedienteile lassen sich in das Alarmsystem integrieren. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsbausteine für zusätzlichen Komfort. Ohne jedes Mal den Weg zur Alarmzentrale zurückzulegen, lässt sich die Secvest 2WAY direkt am Funk–Bedienteil aktivieren oder deaktivieren. Die Eingabe eines zusätzlichen Codes entfällt.

Die Programmierung der vier Tasten wird an der Zentrale der Secvest 2WAY vorgenommen. Neben der internen Aktivierung bzw. der Aktivierung einzelner Teilbereiche können Sie auch einen Ausgang schalten, z.B. das Garagentor.

Aufgrund der Schutzklasse IP54 können Sie das Funk–Bedienteil auch im Außenbereich einsetzen.



Produktbesonderheiten:

- Integrierter Proximity–Chipschlüssel–Leser
- Auch für den Außenbereich
- Schalten von Ausgängen möglich
- Spannungsversorgung über Batterie und extern (12 V)
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Systemstatus
-

FU8110

Secvest 2WAY Funk–Bedienteil

Technische Daten	
Statusanzeige	Ja
Sabotageüberwachung	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	Max 10mW
Reichweite: Senden	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Reichweite: Empfangen	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Modulation	FM
Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP
Anschlüsse	12V Schaltterminal, Batteriefach
Spannungsversorgung	3V (optional 12VDC für Prox–Reader)
Batterietyp	3 V CR2 Lithium Batterie
Batterielebensdauer	Ca. 2 Jahre
Spannungsüberwachung	Ja
Gehäusematerial	ABS
Schutzart	IP54
Sicherheitsgrad	2
Montageort	Innenraum und geschützter Außenbereich
Betriebstemperatur	–10°C Bis 55°C max 94% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Abmessungen (BxHxT)	135x135x30 mm
Gewicht	300g
Umweltklasse	II