



TH450


PATENTED

M16 - PG9

CABLE MAX Ø 9,5



Colori a richiesta - Colours on demand



Pressacavi bimateriale ad elevata tenuta.

Doppia protezione all'acqua.

Guarnizioni aggiuntive non richieste.

Cable gland in bimaterial with high tightness. Double water protection.
No additional gaskets required.

Dati tecnici - Technical data

IP 68 5 Bar	Min-Max Ø 4÷9,5mm
PG9	M16
Ø cavi e gamma ancoraggio cavo Sealing range and clamping range of cable anchorage	M16 M16 7 mm 9,5 mm
Torsione installazione Installation torque	1,5 /Nm 1,5 /Nm
Torsione installazione dado Cap nut installation torque	1 /Nm 1 /Nm
Torsione installazione controdado Locknut installation torque	1 /Nm 1 /Nm
Categoria d'impatto Impact category	4 4
Tipo di ancoraggio cavo Type of cable anchorage	A A

Codice - Part number

T H A . 4 5 0 . X X X

	CH Ø 19mm	Max Ø 4 ÷ 7,5 mm
	Guarnizione sovrastampata grigio RAL 7001 Co-moulded gasket in gray RAL 7001	THA.450.AOA Nero - Black THA.450.AOE Grigio - Grey
	CH Ø 19mm	Max Ø 7,5 ÷ 9,5 mm
	Guarnizione sovrastampata grigio antracite Co-moulded gasket in antracite grey	THA.450.A1A Nero - Black THA.450.A1E Grigio - Grey

Materie prime - Raw materials

Materia plastica - Plastics

PA66 UL94 V2 GWT 850°C

	Nero - Black
	Grigio - Grey
	RAL 7035

-20°C

-20°C

+85°C

Gomme - Rubbers

Gomma termoplastica TPE-V
Thermoplastic rubber TPE-V

	CH Ø 19mm	Max Ø 7,5 ÷ 9,5 mm
	Guarnizione sovrastampata grigio RAL 7001 Co-moulded gasket in grey RAL 7001	THA.450.BOA Nero - Black THA.450.BOE Grigio - Grey
	CH Ø 19mm	Max Ø 7,5 ÷ 9,5 mm
	Guarnizione sovrastampata grigio antracite Co-moulded gasket in antracite grey	THA.450.B1A Nero - Black THA.450.B1E Grigio - Grey

Accessori - Accessories



6000046CC

6000046CE

Nero - Black

Grigio - Grey 7035

} CH Ø 22mm



6002002CC

6002002CE

Nero - Black

Grigio - Grey 7035

} Foro - Hole Ø 7,5

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice


Norme - Standards

EN 50262-(VDE0619):2005-05

EN 50262:1998+A1:2001 + A2:2004



Kit di fornitura non assemblato THA *Unassembled kit THA*



Kit di fornitura con versionamenti e confezionamenti speciali THK *Special custom packed version THK*

Kit di fornitura imbustati THR *Retail packed kit THR* *Please refer to THR Retail Catalogue*

