

Moduli led e alimentatori

Led modules and power supply



equiv.
SELV




**Constant
Current**
350/700mA

CE **NORME DI RIFERIMENTO**
STANDARDS REFERENCES

Sicurezza/Safety: EN 61347
Radio disturbi/Radio Interferences: EN 55015
Armoniche/Harmonics: EN 61000-3-2
Immunità/Immunity: EN 61547

PTDCC/10/350
PTDCC/10/700



		PTDCC/10/350	PTDCC/10/700
Tensione nominale entrata <i>Nominal input voltage</i>	V	95÷240	95÷240
Frequenza <i>Frequency</i>	Hz	50÷60	50÷60
Corrente secondaria <i>Output current</i>	mA	350	700
Potenza di uscita a 230V (115V) <i>Output power at 230V (115V)</i>	W	10 (6)	10 (6)
Temperatura ambiente Ta <i>Ambient temperature Ta</i>	°C	40	40
Temperatura max sul punto Tc <i>Max temperature on Tc dot</i>	°C	80	80
Protezione termica <i>Thermal protection</i>		si yes	si yes
Protezione sovraccarico <i>Overload protection</i>		si yes	si yes
Protezione sovratensioni <i>Overcurrents protection</i>		si yes	si yes
Protezione corto circuito <i>Short circuit protection</i>		si yes	si yes
Cavi primario <i>Input cables</i>	mm ²	2x0,75 H03VVH2-F	2x0,75 H03VVH2-F
Cavi secondario (max) <i>Output cables (max)</i>	mm ²	0,5÷2,5	0,5÷2,5
Peso <i>Weight</i>	g	60	60
Dimensioni <i>Dimensions</i>	mm	34x115x19	34x115x19
Imballo <i>Packaging</i>		50	50
N° LED Max 1W bianco-blu-verde 230V (115V) <i>N° LED Max 1W white-blue-green 230V (115V)</i>		8 (6)	-
N° LED Max 1W rosso-giallo 230V (115V) <i>N° LED Max 1W red-yellow 230V (115V)</i>		11 (8)	-
N° LED Max 3W bianco-blu-verde 230V (115V) <i>N° LED Max 3W white-blue-green 230V (115V)</i>		-	3 (1)
Omologazioni <i>Certifications</i>			

Alimentatore indipendente in corrente costante continua. Elevata efficienza e peso e volume ridotti.
Corrente di uscita costante 350 mA oppure 700 mA. Tensione di ingresso universale 95-240 Volt.
Equipaggiato con morsetti a vite.

ATTENZIONE: CONNETTERE ESCLUSIVAMENTE IN SERIE.

*Independent constant current power supply.
High efficiency and reduced weight and size.
Steady output current 350 mA or 700 mA.
Wide range input voltage 95-240 Volt.
Equipped with screw terminals.*

WARNING: SERIAL CONNECTIONS ONLY.