








Empfohlenes Lochbild
(Bestückungsseite)



Aufschrift
auf Verpackung: 29400468750011



Schließer 2-polig
mit Druckpunkt (2)

Schaltspannung max. 28V
Schaltstrom max. 30mA
Druckpunktkraft 1 5-7N
Druckpunktkraft 2 11-14N
Betätigungsgeschw. 10mm/sec
Anschlüsse verzinkt

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Für Winkel FOR ANGLE
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER		
	6	6 bis/UP TO 30	30		
±	0.2	0.4		± 2°	
d			i		
c			h		
b	30314	05.09.00 ble	g		
a	28314	15.09.99 ble	f		
			e		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY

Pause COPY	Blatt SHEET
Original DIN A3	Maßstab SCALE 5:1
0 10 20 30 mm	
gez./DRAWN BY 24.10.97 stz gepr./CHECKED BY	
Ersatz für/REPLACEMENT OF	

Zeichn./DRAWING NO.	S 3003.0452
Schaltmodul	
MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	

Diese Unterlage ist geistiges
Eigentum der Marquardt GmbH.
Schutzvermerk nach DIN 34
beachten. Copyright reserved.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[3003.0452](#)