


M/scale1:1



BITTE BEACHTEN!

PLEASE NOTE

Sondercrimpeinsatz AGK-2935 verwenden

Employ extra crimp application AGK-2935

Crimping Aussenkontakt:  3.25
Crimp outhter-contact:

Crimping Innenleiter:  0.70
Crimp inner-contact:

Nur gültig für Kabelgruppe 2, RG 316/U
Only valid for cable group 2, RG 316/U

Kabelzuschnitt und Montage siehe
Montageanleitung M79
(Längenkonfektionierung gleich wie
RG 178B/U)
Cutting and assembling see assembly
instruction M79

Steckkraft mit Buchse max. 15N
Mating force with jack max. 15N
Abzugskraft mit Buchse ca. 10N
Unmating force with jack ca. 10N

					ALLGEMEINTOL. ISO 2768 mH		Masstab: 10:1	
776/01	b	Crimp tool number	27.11.02	RSc		Datum	Name	Kabelstecker Cable mount plug
368/99	a	Bohrung des Crimpeinsatz geändert, 2.4 in 2.7	16.06.99	Fa	Bearb.	01.12.95	Roes	
					Gepr.			
					Norm			
								1694.09.1310.02'
Nr.	Zust.	Aenderung	Datum	Name				Rev. b