



# マスキング リベット

## MASKING RIVETS

### 塗料付着防止 ねじ穴の保護

PAT.PEND.




C-30-MR-20



C-30-MR-12



C-30-MR-3



### 特徴 Feature

- 塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。
- 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
- 使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
- 長さ調整用ガイドとして10mmごとにマークがあります。(C-30-MR-14~20)
- Paint is not stuck to male screw section when painting.
- Can be used repeatedly for baked.
- Can be used to prevent dust from entering unused female screw section.
- Marks every 10mm serve as length adjustment guides. (C-30-MR-14 to 20)

仕様

- 材質:シリコーンゴム(Si)
- 標準色: C-30-MR-3~12/白  
C-30-MR-14~20/アイボリー

用途

- 耐熱温度: -50~+250°C
- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品


Specifications

- Material: Silicone rubber (Si)
- Standard color: C-30-MR-3 to 12: White  
C-30-MR-14 to 20: Ivory
- Heat resistance temperature: -50°C to +250°C

Specific use

- Power/distribution and control boards

使用例  
Example of application



商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	対応タップ Applicable tap	(φD)	L	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price	
C-30-MR-3	●	3D	M3	6.9	12	22/100ヶ	21752	¥21	100個~	¥20
C-30-MR-4	●	3D	M4	7.7	12	38/100ヶ	21753	¥23	100個~	¥22
C-30-MR-5	●	3D	M5	8.6	12	42/100ヶ	21754	¥24	100個~	¥23
C-30-MR-6	●	3D	M6	9.5	20	88/100ヶ	21755	¥27	100個~	¥26
C-30-MR-8	●	3D	M8	11.2	20	130/100ヶ	21756	¥30	100個~	¥29
C-30-MR-10	●	3D	M10	13	25	240/100ヶ	21809	¥42	100個~	¥40
C-30-MR-12	●	3D	M12	15	25	300/100ヶ	21810	¥50	100個~	¥48
C-30-MR-14	●	3D	M14	17		700/100ヶ	23907	¥80	100個~	¥76
C-30-MR-16	●	3D	M16	19		900/100ヶ	23908	¥85	100個~	¥81
C-30-MR-18	●	3D	M18	21		1100/100ヶ	23909	¥90	100個~	¥86
C-30-MR-20	●	3D	M20	23		1400/100ヶ	23914	¥100	100個~	¥95

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

 ファスナー  
ラッチ  
錆前  
錆  
装置  
周辺  
機器


ファスナー

ラッチ

ドア  
キャッチスナッチ  
ロックコントロール  
センターパイプ  
関連金具グレーチング  
ロック工業用  
錆前電磁波  
対策

パッキン