






Das Zeichnung/CAD-Daten darf von ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verträgen, Lieferanten, Zulieferern und anderen Dritten nicht zu übertragen. Die Weitergabe ist ohne schriftliche Genehmigung der ANSMANN verboten. Die ANSMANN behält sich das Recht vor, die Zeichnung/CAD-Daten ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor be made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request, this drawing/CAD data have to be returned to us at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model, all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.





LUA-K





LUA-D





LUA-A





LUA-Q



LUA-O



LUM



Technische Daten Steckernetzgerät/
technical data plug-in power supply

Eingangsdaten/
input data : 100–240V AC 60–50Hz

Ausgangsdaten/
output data : 15–22V DC ±10% 4000mA max.90W
24V DC ±10% 3750mA max.90W

Eingangs-Schutz/
primary electrical protection : Glassicherung T3.15A
glas fuse T3.15A

Ausgangs-Schutz/
secondary electrical protection : Verpolschutz/
reverse-connect protection : mechanisch/
mechanical

Anzeige/
indicator : keine/ none

Isolation/
insulation : 4kV Eingang/Ausgang
primary/secondary

Schutzart/
protection : IP 20

Schutzklasse/
protection class : II

Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+25°C

Lagertemperatur/
storage temperature : –25°C.....+70°C

Approbation/
approval : CE

Gehäuse/
case : Tischgehäuse ABS schwarz/
desktop housing ABS black

Gewicht/
weight : 420g inkl. Verpackung, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und Zubehör/
420g incl. package, multilingual manual and accessories

Verpackung/
package : Einzelverpackung, Blisterverpackung ca. 252x172x83mm (LxBxH)/
individual package, blister package approx. 252x172x83mm (LxWxH)

Verpackungseinheit/
packing unit : 4 Stück/ pieces

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN8309				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
				2010	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name			
				Erstellt/ Drawn by	14.01	PK		ACPS-PC power supply			
VO	"Made in China" added / CE size changed		29.03.10	MF			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number			Blatt/ Sheet	
VO	---		14.01.10	PK			5211003-UK			1	
Version	Änderung/Change		Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. 167/44/09		Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:	