


**A-1253**  
ステンレス製




# 平面スナッチロックハンドル

## SNATCH LOCK TYPE FLUSH HANDLES





PAT.PEND.



[A-1253-1]

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

[A-1253-2]



- 振動・衝撃等に強いダブルスナッチロック式の平面ハンドルです。
- 扇はワンタッチで開閉できます。
- 南京錠での施錠ができ、扉内よりの開扉もできる安全機構です。

● The snatch lock type flush handle withstands vibration and impact.

- One-touch locking/unlocking
- A padlock can be used with this handle. Safety mechanism is incorporated so that the lock can be released from the inside of the door.

仕様 ● 材質: ステンレス鋼板 (SUS304)

- 表面仕上: ヘアーライン仕上
- 付属品: 受座

用途 ● 保冷車・冷凍冷蔵車のワンタッチ扉  
納期 ● 特注品・・・納期ご連絡します

Specifications ● Material: Stainless steel plate (SUS304)  
● Finish: Hairline finish

- Accessories: Catch


Specific use ● The one-touch door of cold and chill storage vehicles

商品番号 Product No.	RoHS ○	CAD 2D	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Price
A-1253-1	○	2D	500	00997	¥7,400	5個～	¥7,104	
A-1253-2	○	2D	650	01343	¥8,200	5個～	¥7,872	


● RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲ RoHS指令に対応可能です。

使用例  
Example of application

側面小扉に最適  
Suitable for small side doors.

取付け方法  
Installation method

安全押棒(FC-702)は別売です。  
The safety push rod is optional.