




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 19 90
BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
DATED WITH:
PASSEND ZU:
-

REVISED		REVISIONS		ÄNDERUNGEN		REVISIONS	
LOC	DIST	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AI	-	D		Vordere Verrastlöcher im Deckel verengt auf 5.5*0.2	13-AUG-91	LEHN.	-
		E		Deckel verstärkt, Ansicht T hinzu	19-AUG-93	GEB.	-
		F		Neue Zeichnung in CAD	22-JUN-98	A.RI	-

- NOTES
Bemerkungen
- WALLTHICKNESS EXEPT AS NOTED 0.8mm
Nicht bemaste Wandstärken
 - NON SPECIFIED RADII R 0.3
Nicht bemaste Radien
 - NON SPECIFIED DIAGONAL TO OPEN THE MOULD 3°
Nicht bemaste Ausformschrägen

- 4 CHARACTERS ACC. TO DIN 1451 -
CHARACTERS 1mm, SUNK 0.2 mm, RAISED 0.15mm
Mittelschrift nach DIN 1451 -
Schriftöhe 1mm, vertieft 0.2mm, erhaben 0.15mm
- 5 CAVITY MARKING
Nestmarkierung

CUSTOMER PART NO	AMP PART NO	REV.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO
-	962569-1	F	PEI Rec.50%	BLACK/schwarz	Isolierhülse	-

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIESER, SIND VORBEHALTEN. DEN JEDERLEI LETZTERSTEN ANDERUNGSSTAND BEFOLGEN SIE ALF ANFANG.		DWN M.Geberzahn 15-OCT-90	CHK H.Herrmann 24-OCT-90	AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 130		CONTACT BOOT FOR SPECIAL FASTON Isolierhülse	
MATERIAL		APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ.		SIZE A200779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-962569
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		MASSSTAB 5:1	BLATT 1 VON 1