



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

• PCS-PC Einführungsbuchse, IP54

Einführungsbuchse, Messing vernickelt.
Erfüllt IP54.

Hauptmerkmale

- Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde
- Befestigungselement für das Schlauchende
- Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss
- Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung



HelaGuard PCS-PC, Einführungsbuchse.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Inhalt
166-31200	PCS10-PC	10	10
166-31201	PCS12-PC	12	10
166-31202	PCS16-PC	16	10
166-31203	PCS20-PC	20	10
166-31204	PCS25-PC	25	10
166-31205	PCS32-PC	32	2
166-31206	PCS40-PC	40	2
166-31207	PCS50-PC	50	1
166-31208	PCS63-PC	63	1
166-31209	PCS75-PC	75	1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Materialdaten

Material	Messing vernickelt (NPB)
Farbe	Metall (ML)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C



• PCS-FF starres Innengewinde, IP54

Starres Innengewinde, Messing vernickelt.
Erfüllt IP54.

Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung mit Innengewinde
- Zum Verbinden mit einem zweiten Schlauch geeignet, der ein drehendes Gewinde besitzt.



HelaGuard PCS-FF mit starrem Innengewinde.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Gewindemaß (metrisch)	Inhalt
166-31300	PCS16-FF-M20	16	M20	10
166-31301	PCS20-FF-M20	20	M20	10
166-31302	PCS25-FF-M25	25	M25	10
166-31303	PCS32-FF-M32	32	M32	10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.