


Standard-Power-Timer Kontakte

(Fortsetzung)



Standard-Power-Timer Contacts

(continued)

Standard-Power-Timer

Leiter- querschnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers			
	FLK	FLR		Bandausführung Strip Form	Einzel- ausführung Loose-Piece	Anschlagwerkzeug Applicator	Handzange 169400 Hand Tool 169400 Matrize/Die Set
0,35	1,15-2,30	—	-1/-2/-3/-4/-5	927839	928989	878426-2	734249
0,5-1,0	2,00-3,30	—	-1/-2	927827	927828	878329-2	734249
1,5-2,5	2,70-4,10	—	-1/-2/-5	927833	927834	878367-2	734249
> 2,5-4,0	3,30-4,50	—	-1/-2	927824	927825	2-878314-2	734250
0,35	—	1,0-1,6	-1/-2/-3/-4/-5/-7	927840	928990	878427-2	—
0,5-1,0	—	1,4-2,3	-1/-2/-3/-4/-5/-7	927831	927832	878328-2	734251
1,5-2,5	—	2,1-3,1	-1/-2/-3/-4/-5	927837	927838	878356-2	734251
> 2,5-4,0	—	2,6-3,7	-1/-2/-5	927829	927830	2-878384-2	734251
> 4,0-6,0	3,80-5,20	3,8-5,2	-1/-2/-3/-4/-5	963709	963714	—	—

* Material und Oberfläche:

- 1 = CuFe2, vorverzinnt
- 2 = CuSn4, vorverzinnt
- 3 = CuSn4, vorversilbert (3,0 µm)
- 4 = CuSn4, vorversilbert (0,8 µm)
- 5 = CuFe2, vorversilbert (0,8 µm)
- 7 = CuFe2, Kontaktzone vergoldet

Ausdrückwerkzeug:

Best.-Nr. **726503** bzw. **726519**

Ersatzklinge:

Best.-Nr. **726506**

* Material and Finish:

- 1 = CuFe2, pre-tin plated
- 2 = CuSn4, pre-tin plated
- 3 = CuSn4, pre-silver plated (3.0 µm)
- 4 = CuSn4, pre-silver plated (0.8 µm)
- 5 = CuFe2, pre-silver plated (0.8 µm)
- 7 = CuFe2, contact area gold plated

Extraction Tool:

Part No. **726503** or **726519**

Replacement Blade:

Part No. **726506**

Einzelichtungssystem

Single Sealing System

Leiter- querschnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers				
	FLK	FLR		Band- ausführung Strip Form	Einzel- ausführung Loose-Piece	Anschlag- werkzeug Applicator	Handzange 169400 Hand Tool 169400 Matrize/Die Set	Einzelichtung Single Seal
0,35	1,4-2,1	—	-1/-2/-7	927826	929921	878425-1	—	963243
0,5-1,0	2,2-3,0	—	-1/-2/-7	927836	929922	878337-1	734252	963244
1,50	2,2-3,0	—	-1/-2	927835	929923	878338-1	734252	963244
2,50	3,4-3,7	—	-1/-2	927835	929923	878338-1	734252	963245
0,35	—	1,4-2,1	-1/-2/-7	927826	929921	878425-1	—	963243
0,5-1,0	—	1,4-2,1	-1/-2/-7	927836	929922	878337-1	734252	963243
1,5-2,5	—	2,2-3,0	-1/-2	927835	929923	878338-1	734252	963244
> 2,5-4,0	—	3,4-3,7	-1/-2	928966	929924	878441-1	734252	963245

* Material und Oberfläche:

- 1 = CuFe2, vorverzinnt
- 2 = CuSn4, vorverzinnt
- 7 = CuFe2, Kontaktzone vergoldet

Ausdrückwerkzeug:

Best.-Nr. **726503** bzw. **726519**

Ersatzklinge:

Best.-Nr. **726506**

Blindstopfen:

Best.-Nr. **100132**

* Material and Finish:

- 1 = CuFe2, pre-tin plated
- 2 = CuSn4, pre-tin plated
- 7 = CuFe2, contact area gold plated

Extraction Tool:

Part No. **726503** or **726519**

Replacement Blade:

Part No. **726506**

Cavity Plug:

Part No. **100132**