

NUMBER C-353352

METRIC 第三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

PRINT DIST 単位: 高さ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT







表1 TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI: UL LEVEL2, 250~399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

- 注 記:
- 製品規格: 108-5459
 - 適用基板厚: 1.6t
 - 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917693
リセコンタクト: 917683
917684
 - キンク位置は表2参照
適用基板穴寸法: FIG. 1 参照
適用基板穴径
パンチ加工穴: 0.9 ± 0.1
ドリル加工穴: 1.1 ± 0.05
 - 表3参照
 - 有効回路NO1, 3, 5, 7, 9

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
++AMP 又は ++ OR AMP	中国 CHINA(PRC)
±AMP 又は ± OR AMP	韓国 KOREA




表2 TABLE 2

キンク形状 TYPE OF KINK FORM	回路番号 CIRCUIT NO.												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	-	-	-	-

WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	5	353352-1
BOSS ボス	KINK FORM キンク加工	COLLOR 色 黒	Pos. 極数	PART NO. 型番

- NOTES:
- PRODUCT SPEC.: 108-5459
 - APPLICABLE P.C.B THK.: 1.6t
 - MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917693
REC. CONTACT: 917683
917684
 - KINKING POSITION (SEE TABLE2)
 - APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
 - APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: 0.9 ± 0.1
DRILLED HOLE: 1.1 ± 0.05
 - SEE TABLE3
 - AVAILABLE CIRCUIT NO. 1, 3, 5, 7, 9

A	変更 REVISD (FJDO-0076-03)	N.Y	M.S	7APR 03
O	作成 RELEASED (FJ00-0106-98)	T.H		11 MAY '98
LTR	履歴 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

適合電線範囲 (WIRE RANGE) --- mm² (AWG) ---	被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mmφ ---	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 5mmピッチ 5極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ) 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 5mm PITCH 5P HEADER ASSY
材料 (MATERIAL) SEE TABLE 1 表1参照	仕上 (FINISH) SEE TABLE 1 表1参照	公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ± 0.2 10mm 30mm ± 0.25 30mm 100mm ± 0.3 角 度: ± 3°
DR. " MAY '98 T. HATA NO	DE. " MAY '98 T. HATA NO	APP. " MAY '98 Y. NOGUCHI

tyco Tyco Electronics AMP K.K.
Electronics Kawasaki, Japan

図面 (SCALE) A3 J 3-1
REV. A
SHEET 1 of 1